

# PHILIPS

Lâmpada de filamento  
fosca 100 W G120 E27

LED

4000 K

1521 lm

15.000 h



8718699665166



## Uma lâmpada única

Formatos familiares que adora. Oferecem o aspetto clássico das lâmpadas incandescentes, ao mesmo tempo que utilizam cerca de 80% menos de energia. O ângulo de feixe largo permite uma distribuição geral e perfeita da luz.

### Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

### Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada de halogéneo convencional

### Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para iluminação geral de divisões

### Levar a iluminação mais além

- Estilo vintage, tecnologia LED moderna

# Destaques

**Concebida para o conforto dos seus olhos**



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

**Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada de halogéneo convencional**



Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional e economizadora de energia para uma iluminação moderna. O substituto sustentável perfeito para lâmpadas de halogéneo convencionais.

**Perfeita para iluminação geral**



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

**Estilo "vintage", LED moderno**

As lâmpadas LED Classic baseiam-se em tecnologia de poupança de energia LED standard. Agora pode desfrutar de uma lâmpada de estilo retro com tecnologia de ponta combinada com design "vintage".

## Especificações

### Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Globo não direcional
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Material da lâmpada: Vidro

### Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

### Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), eliminate o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

### Garantia

- Período de garantia: 2 anos

**Características da luz**

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 1521 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 4000 K
- Fluxo Luminoso: 1.521 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 144,00 lm/W

**Diversos**

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

**Outras características**

- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

**Informações da embalagem**

- EAN: 8718699665166
- EOC: 871869966516600
- Título do produto: LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6

**Potência**

- Fator de potência (Fração): 0.52

**Consumo de energia**

- Fator de potência: 0.52
- Tensão: 220–240 V
- Potência equivalente: 100 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): D
- Consumo de Energia: 10,5 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 11

**Dimensões e peso do produto**

- Altura total: 177 mm
- Comprimento global: 177 mm
- Largura total: 125 mm

**Valores medidos**

- Vida útil especificada: 15.000

**Especificações técnicas**

- Frequência: 50–60
- Diâmetro: 125 mm
- Número de registo EPREL: 400297
- Referência de medição de fluxo: Sphere
- Regulável: Não
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1
- Frequência de linha: 50 to 60
- Casquillo: E27
- pode ser utilizado em luminárias fechadas: No

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC – produto: 8718699665166
- Peso líquido: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,2 kg
- Altura: 22,6 cm
- Comprimento: 12,8 cm
- Largura: 12,8 cm



Data de publicação:  
2025-09-13  
Versão: 0.670

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.