

PHILIPS

Cápsula 20 W –
cápsula G4

LED

3000 K

215 lm

15.000 h



8718699767679



Experimente uma luz LED branca suave

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca suave, com uma duração exceccionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

Luz de alta qualidade

- Luz branca brilhante

Selecionar para uma solução sustentável

- Economiza até 80% de energia

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Um LED simples para utilização diária

Destaques

Luz branca brilhante



Esta lâmpada dispõe de uma temperatura de cor de 3000 K, emitindo uma luz quente e brilhante, ideal para criar um ambiente acolhedor

para receber os seus amigos ou para descontraír com um livro.

Economiza até 80% de energia



Desfrute das poupanças dos LEDs sem sacrificar a qualidade de luz. Poupe imediatamente mais de 80% em energia ao substituir as suas atuais lâmpadas de halogéneo e incandescentes

Um LED simples para utilização diária

O LED Philips convencional é a lâmpada perfeita para as suas necessidades básicas de iluminação. Fornece a luminosidade estética e o desempenho fiável que espera do LED Philips a um preço acessível.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Cápsula não direcional
- Casquilho: G4
- Tipo de vidro: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Material da lâmpada: Plástico

Dimensões da lâmpada

- Altura: 3,5 cm
- Largura: 1,3 cm

Design e acabamento

- Material: Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Amplo intervalo de temperatura ambiente: -20 a +35 °C
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 3000 K
- Fluxo luminoso nominal: 215 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- Código da cor: 830 | CCT of 3000K
- Temperatura de cor correlacionada: 3000 K
- Fluxo Luminoso: 215 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 1
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 119 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Eficiência: 119 lm/W
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Informações da embalagem

- EAN: 8718699767679
- EOC: 871869976767900
- Título do produto: LED 20W G4 WH 12V RF ND SRT6

Potência

- Fator de potência (Fração): 0.6

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.6
- Tensão: 12V AC electronic V
- Potência: 1,8 W
- Potência equivalente: 20 W
- Consumo de Energia: 1,8 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 3,5 cm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 15.000 h

Especificações técnicas

- Frequência: ~ Hz
- Número de registo EPREL: 374874
- Referência de medição de fluxo: Sphere
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 0,4
- Regulável: Não
- Casquilho: G4

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718699767679
- Peso líquido: 0 kg
- Peso bruto: 0,01 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 2,5 cm
- Largura: 6,3 cm
- Número de material (12NC): 929002389117



Data de publicação:
2024-07-15
Versão: 0.391

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com