PHILIPS

Lâmpada 68 W tubo E27

LED

3000 K

950 lm

15.000 h

8718699771379

A ↑ G F

Experimente uma luz LED branca suave

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca quente, com uma duração excecionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

Luz de alta qualidade
- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas
- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Levar a iluminação mais além
- Para utilização em frigoríficos e congeladores

Destaques

Concebida para o conforto dos seus olhos

É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Substitui as lâmpadas incandescentes convencionais

Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia com iluminação contemporânea. A substituta sustentável perfeita para as lâmpadas incandescentes convencionais.

Lâmpada de eletrodomésticos para finalidades especiais

As lâmpadas para frigorífico da Philips podem ser utilizadas em frigoríficos, congeladores e locais semelhantes sujeitos a temperaturas de funcionamento baixas. Substitua facilmente as lâmpadas dos seus aparelhos por uma lâmpada para frigorífico da Philips, para obter uma longa vida útil.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Ângulo de feixe: 240 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 3000 K
- Fluxo luminoso nominal: 950 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- Código da cor: 830 | CCT of 3000K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 100 lm/W

Diversos
- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Informações da embalagem
- EAN: 8718699771379
- EOC: 871869977137902
- Título do produto: LED Stick 68W T38 E27 WH FR ND SRT4

Consumo de energia
- Fator de potência: 0.51
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 68 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 9,5 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 10

Dimensões e peso do produto
- Altura total: 114,3 mm
- Comprimento global: 114,3 mm
- Largura total: 37,2 mm

Especificações técnicas
- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 415169

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8718699771379
- Peso líquido: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 4,6 cm
- Largura: 6,3 cm

Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.357

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com