



Iluminação de acentuação LED duradoura com um feixe direcionado

Esta lâmpada LED direcional fornece um feixe focado de luz branca suave e é um excelente substituto para as lâmpadas refletoras tradicionais

Luz de alta qualidade

· Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente

Destaques

Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700 K, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor e tranquilo, perfeito para relaxar. Esta luz de 2700 K é ideal para design de iluminação doméstica.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor direcional
- · Casquilho: E14
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- · Intensidade regulável: Não
- · Material da lâmpada: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- · Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- · Ângulo de feixe: 36°
- Índice de Restituição Cromática (IRC):
 80
- · Temperatura da cor: 2700 K
- · Fluxo luminoso nominal: 105 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- · Código da cor: 827 | CCT of 2700K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):
 75 lm/W

Diversos

- · EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Informações da embalagem

- EAN: 8718699773779
- EOC: 871869977377900
- Título do produto: LED CLA 25W R50 E14 WW 36D ND SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- . Tensão: 220-240 V
- · Potência equivalente: 25 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- · Consumo de Energia: 1,4 W
- · Consumo de energia kWh/1000 h: 2

Dimensões e peso do produto

- · Altura total: 84 mm
- · Comprimento global: 84 mm
- · Largura total: 50 mm

Valores medidos

· Intensidade de pico nominal: 210 cd

Especificações técnicas

• Frequência: 50-60

· Número de registo EPREL: 397587

Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8718699773779

Peso líquido: 0,03 kgPeso bruto: 0,05 kg

· Altura: 12,7 cm

• Comprimento: 5,3 cm

· Largura: 6,3 cm



Data de publicação: 2025-09-13 Versão: 0.252 © 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.