

PHILIPS

Refletor 40 W R50
E14

LED

2700 K

210 lm

15.000 h



8718699773793



Iluminação de acentuação LED duradoura com um feixe direcionado

Esta lâmpada LED direcional fornece um feixe focado de luz branca suave e é um excelente substituto para as lâmpadas refletoras tradicionais

Luz de alta qualidade

- Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente

Selecionar para uma solução sustentável

- Economiza até 80% de energia

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Um LED simples para utilização diária

Destaques

Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700 K, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor e tranquilo,

perfeito para relaxar. Esta luz de 2700 K é ideal para design de iluminação doméstica.

Economiza até 80% de energia



Desfrute das poupanças dos LEDs sem sacrificar a qualidade de luz. Poupe imediatamente mais de 80% em energia ao substituir as suas atuais lâmpadas de halogéneo e incandescentes

Um LED simples para utilização diária

O LED Philips convencional é a lâmpada perfeita para as suas necessidades básicas de iluminação. Fornece a luminosidade estética e o desempenho fiável que espera do LED Philips a um preço acessível.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor direcional
- Casquinho: E14
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 210 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 75 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Informações da embalagem

- EAN: 8718699773793
- EOC: 871869977379300
- Título do produto: LED CLA 40W R50 E14 WW 36D RF ND SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0,5
- Tensão: 220–240 V
- Potência equivalente: 40 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 2,8 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 3

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 84 mm
- Comprimento global: 84 mm
- Largura total: 50 mm

Valores medidos

- Intensidade de pico nominal: 400 cd

Especificações técnicas

- Frequência: 50–60
- Número de registo EPREL: 397588

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699773793
- Peso líquido: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2025-09-20
Versão: 0.271

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com