

# PHILIPS

Refletor 100 W R80  
E27

LED

2700 K

670 lm

15.000 h



8718699773878



## Iluminação de acentuação LED duradoura com um feixe direcionado

Esta lâmpada LED direcional fornece um feixe focado de luz branca suave e é um excelente substituto para as lâmpadas refletoras tradicionais

### Luz de alta qualidade

- Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente

# Destques

## Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700 K, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor e tranquilo, perfeito para relaxar. Esta luz de 2700 K é ideal para design de iluminação doméstica.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor direcional
- Casquilho: E27
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 670 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 83 lm/W

## Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

## Informações da embalagem

- EAN: 8718699773878
- EOC: 871869977387800
- Título do produto: LED CLA 100W R80 E27 WW 36D ND RF 1PF/4

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.6
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 100 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 8 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 8

## Dimensões e peso do produto

- Altura total: 112 mm
- Comprimento global: 112 mm
- Largura total: 80 mm

#### Valores medidos

- Intensidade de pico nominal: 1100 cd

#### Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 397593

#### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718699773878
- Peso líquido: 0,14 kg
- Peso bruto: 0,22 kg
- Altura: 18,2 cm
- Comprimento: 8,7 cm
- Largura: 13 cm



Data de publicação:  
2025-08-30  
Versão: 0.245

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)