

PHILIPS

Tubo LED rede
elétrica S14S

LED

300 mm

2700 K

S14S



8719514263567



Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

Este LED tubular S14D da Philips oferece uma vida excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa. Com a sua temperatura de cor branca quente, este tubo é o substituto de longa duração perfeito para os seus tubos fluorescentes lineares.

Luz de alta qualidade

- Luz envolvente

Destaques

Luz envolvente

Graças ao design inovador mas "vintage", esta lâmpada LED evita a

sombra que normalmente aparece na extremidade da difusão de feixe. O

resultado? Uma luz branca natural e suave em redor.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Outros
- Casquinho: S14s
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Material da lâmpada: Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Intervalo de temperatura ambiente: -20 °C a 45 °C
- Vida útil nominal: 30.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Garantia

- Período de garantia: 2 anos

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 250 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 2700 K
- Fluxo Luminoso: 250 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,1
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 113 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Marcas de aprovação: Conformidade com RoHS, Marca CE, Certificação KEMA Keur
- Inovações LED: EyeComfort

Outras características

- Marca CE: Sim
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Informações da embalagem

- EAN: 8719514263567
- EOC: 871951426356700
- Título do produto: LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Potência

- Fator de potência (Fração): 0.4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.4
- Tensão: 220-240 V
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de Energia: 2,2
- Consumo de energia kWh/1000 h: 3

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 300 mm
- Comprimento global: 300 mm
- Largura total: 30 mm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 30.000

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Diâmetro: 30 mm
- Número de registo EPREL: 387349
- Referência de medição de fluxo: Sphere
- Regulável: Não
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 0,1
- Frequência de linha: 50 to 60

- Casquilho: S14s

- Compatibilidade de balastros: Rede elétrica

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514263567
- Peso líquido: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,13 kg
- Altura: 33,5 cm
- Comprimento: 3,3 cm
- Largura: 5,1 cm



Data de publicação:
2025-09-17
Versão: 0.448

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com