PHILIPS

Lâmpada de filamento âmbar 50 W G95 E27

LED

2200 K

640 lm

15.000 h

Regulação

8719514337770

A ↑ G E

Lâmpada LED de última geração para a casa

Esta lâmpada LED da Philips fornece uma maravilhosa luz extra quente, com uma duração excecionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com a temperatura de cor de uma chama, esta lâmpada é a escolha perfeita para uma atmosfera acolhedora.

Luz branca extraquente regulável

- Luz branca extraquente regulável

Concebido para ser visto, bonito quando ligado e desligado

- Maravilhosa tanto ligada como desligada

Destaques

Luz branca extraquente regulável



Oferece um ambiente aconchegante e acolhedor ao seu quarto com luzes brancas extraquentes, que podem ser diminuídas para criar o seu ambiente privado.

Maravilhosa tanto ligada como desligada

"Esta lâmpada maravilhosa com filamento visível confere um toque de estiloe nostalgia a qualquer divisão. Maravilhosa tanto ligada como desligada. "

Especificações

Características da lâmpada
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Globo não direcional
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Sim
- Material da lâmpada: Vidro

Duração
- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental
- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2200 K
- Fluxo luminoso nominal: 640 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- Código da cor: 822 | CCT of 2200K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 110 lm/W

Diversos
- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Regulável, Decorativo

Informações da embalagem
- EAN: 8719514337770
- EOC: 871951433777000
- Título do produto: LEDCLA 50W G95 E27 922 GOLD D 1PF/4

Consumo de energia
- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência equivalente: 50 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de Energia: 5,8 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 6

Dimensões e peso do produto
- Altura total: 140 mm
- Comprimento global: 140 mm
- Largura total: 95 mm

Especificações técnicas
- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 574377

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8719514337770
- Peso líquido: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Altura: 18,2 cm
- Comprimento: 10,2 cm
- Largura: 13 cm

Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.290

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com