

# PHILIPS

## Régua


ProjectLine

120 cm

Luz branca quente 3000 K

2700 lm

8719514954366



## Qualidade profissional para o seu projeto

Réguas de iluminação LED e LEDs profissionais energeticamente eficientes para aplicações variadas. A régua de luz ProjectLine suporta poupança de energia e é aplicável a uma ampla gama de aplicações. A régua de iluminação é adequada para montagem em parede (horizontal) e teto, com elevado fluxo luminoso de luz branca quente.

### Escolha sustentável

- Economize energia a partir do momento em que liga o interruptor

### Selecionar para luz de alta qualidade

- Pode confiar nas informações apresentadas na embalagem da Philips

### Duração

- Vida útil longa de até 35.000 horas

# Destaques

## Energeticamente eficiente

Todos os produtos economizadores de energia Philips poupam energia a partir do momento em que liga o interruptor. Durante a sua vida útil, consomem menos kW, o que resulta numa conta de energia mais reduzida. O nível de poupança de energia depende do tipo de lâmpada e da tecnologia utilizada.

## Qualidade fiável

A Philips cumpre as promessas relativas ao desempenho das lâmpadas. Pode confiar nas informações apresentadas na embalagem da Philips relativas ao fluxo luminoso, à vida útil e à equivalência de potência relativamente às lâmpadas incandescentes.

## Vida útil longa de até 35.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto para até 35.000 horas.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor do compartimento: Branco
- Material do corpo: Policarbonato
- Acabamento do difusor ótico: Opalino
- Material do difusor ótico: Policarbonato

## Duração

- Intervalo de temperatura ambiente: -20 a +40 °C

## Garantia

- Período de garantia: 2 anos

## Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Ângulo do feixe da fonte de luz: 120
- Tolerância do fluxo luminoso: +/-10%
- Código da cor: 830 branca quente
- Fluxo luminoso constante: Não
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 3000
- Cromaticidade inicial: (0.43,0.40) SDCM <6
- Fonte de luz substituível: Não
- Difusão de feixe da luz da luminária: 120°
- Fluxo Luminoso: 2.700 lm
- Nível de regulação máximo: Não aplicável
- Material da ótica: Policarbonato
- Tipo de ótica: Simétrica
- Temperatura ambiente de desempenho Tq: 25 °C
- Vermelho saturado (R9): <50
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 1,6
- Classificação de encandeamento unificada CEN: Not applicable
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 92 lm/W

## Diversos

- Concebida especialmente para: Hotel e restaurante, Jardim e terraço
- Funcionalidades adicionais: ProjectLine, À prova de água

**Outras características**

- Marca CE: Sim
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim
- Risco fotobiológico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Especificação do risco fotobiológico: 0,2 m

**Potência**

- Tensão de entrada: 220-240
- Corrente de irrupção: 12,3
- Tempo de irrupção: 0,197
- Fator de potência (Fração): 0.9

**Consumo de energia**

- Consumo de Energia: 30 W
- Tolerância de consumo de energia: +/-10%

**Dimensões e peso do produto**

- Altura total: 27
- Comprimento global: 1.200
- Largura total: 70

**Especificações técnicas**

- Cabo: Cabo de 0,2 m sem ficha
- Ligação: Fios/cabos flexíveis
- Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 35 000 h: 5 %
- Driver incluído: Sim
- Material de fixação: Aço inoxidável
- Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1
- Teste de resistência do cabo: Temperatura 650 °C, duração 30 s
- Código de proteção de entrada: IP20 | Proteção de dedos
- Frequência de linha: 50 or 60
- Código de proteção mecânica contra impactos: IK03 | 0,3 J
- Número de unidades de equipamento: 1 unidade
- Número de produtos em MCB (16 A tipo B): 75
- Classe de proteção IEC: Classe de segurança II
- Adequado para uma comutação aleatória: Sim
- Regulável: Não



Data de publicação:  
2025-03-28  
Versão: 0.313

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)