

PHILIPS

Cápsula de 20 W
– cápsula G4

LED

2700 K

200 lm

15.000 h



8720169300491



Experimente uma luz LED branca suave

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca suave, com uma duração exceccionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

Luz de alta qualidade

- Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente

Selecionar para uma solução sustentável

- Economiza até 80% de energia

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Um LED simples para utilização diária

Destaques

Luz branca quente, realmente semelhante à incandescente



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700 K, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor e tranquilo,

perfeito para relaxar. Esta luz de 2700 K é ideal para design de iluminação doméstica.

Economiza até 80% de energia



Desfrute das poupanças dos LEDs sem sacrificar a qualidade de luz. Poupe imediatamente mais de 80% em energia ao substituir as suas atuais lâmpadas de halogéneo e incandescentes

Um LED simples para utilização diária

O LED Philips convencional é a lâmpada perfeita para as suas necessidades básicas de iluminação. Fornece a luminosidade estética e o desempenho fiável que espera do LED Philips a um preço acessível.

Especificações

null

- Adequado para a iluminação de acentuação: Não

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Cápsula não direcional
- Casquilho: G4
- Intensidade regulável: Não
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Material da lâmpada: Plástico transparente

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Intervalo de temperatura ambiente: -20 a +45 °C
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 200 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 2700 K
- Fluxo Luminoso: 200 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 117 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

Outras características

- Marca CE: Sim
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Informações da embalagem

- EAN: 8720169300491
- EOC: 872016930049100
- Título do produto: LED 20W G4 WW 12V ND micro SRT6

Potência

- Fator de potência (Fração): 0.5

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: AC Electronic 12 V
- Potência equivalente: 20 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 1,7 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 2

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 37,5 mm
- Comprimento global: 37,5 mm
- Largura total: 9,5 mm

Especificações técnicas

- Frequência: –
- Diâmetro: 9,5 mm
- Número de registo EPREL: 1879160
- Referência de medição de fluxo: Sphere
- Regulável: Não
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1
- Casquilho: G4
- pode ser utilizado em luminárias fechadas: No

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169300491
- Peso líquido: 0 kg
- Peso bruto: 0,01 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 2,5 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.245

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com