

PHILIPS

Lampă de perete
Petronia 12 W

myGarden

2700 K

Antracit

Rezistent la apă



17395/93/PO



Întotdeauna lumină când ajunge i acasă

Lampa de exterior Philips Petronia cu LED este confec ionată din aluminiu antracit durabil de înaltă calitate. Dispune de o lumină puternică albă caldă difuză și, datorită senzorului de mișcare, aceasta se aprinde automat atunci când se apropie cineva.

Solu ii de iluminat durabile

- Economie de energie

Aduce i designul în grădina dvs.

- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Iluminare avansată pentru exterior

- LED de putere mare
- Philips oferă o garan ie de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Caracteristici speciale

- Senzor de mișcare inclus, pentru confort și siguran ă
- Rezistent la intemperii
- Durată de via ă îndelungată

Repere

Economie de energie



Această lampă Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani cu facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

LED de putere mare



Iluminatul pentru exterior Philips utilizează cea mai modernă tehnologie cu LED-uri. Aceasta oferă putere mare de iluminare și calitate superioară a luminii cu o durată de viață foarte mare.

Garantie de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Senzor de mișcare inclus



Un senzor de mișcare este inclus pentru a vă întâmpina când vă întoarceți acasă sau a vă anunța atunci când a sosit cineva. Dacă senzorul detectează mișcare, lampa se aprinde automat.

Rezistent la intemperii



Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Durată de viață îndelungată



Luminile Philips LED oferă o medie de până la 25,000 de ore (ceea ce echivalează cu o medie de 25 de ani pe baza unei utilizări medii de 3 ore/zi cu o cantitate de cel puțin 13,000 de cicluri de pornire/oprire).

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Metal

Rezistență

- Durată de viață nominală: 25.000

Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare: Da

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură culoare: 2700 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 116

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Consum de energie

- Putere: 12

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,660 kg
- Înăl ıme totală: 227 mm
- Lungime totală: 190 mm
- Lă ıme totală: 60 mm

Service

- Garan ie: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradi ional de: 83
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 1200 lm
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Alimentare de la re ea: 50 Hz
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Cod IP: IP44
- Clasa de protec ie: Clasa II - Dublu izolat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Număr de surse de lumină: 1

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696165973
- Greutate netă: 0,66 kg
- Greutate brută: 0,77 kg
- Înăl ıme: 24,4 cm
- Lungime: 7,1 cm
- Lă ıme: 19,6 cm



Data apariției: 2026-05-30
Versiune: 0.542

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com