

PHILIPS

Lampă încastrată
Donegal

Lămpi încastrate

Fără bec

Crom

8718696160923



Creează stilul de iluminat potrivit

Spotul încastrat Philips Donegal este fabricat din materiale premium, care nu ruginesc și nu acumulează praf, pentru întreținere fără efort. Alegeți becul cu LED Philips GU10 care se potrivește stilului spotului dvs. și asigurați-vă o lumină de înaltă calitate și de lungă durată.

Ușor de utilizat

- Spot reglabil

Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Fără praf, fără rugină

Calitate premium

- Ușor de curățat

Repere

Spot reglabil



Direc ionala i lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a capului de spot.

Fără praf, fără rugină

Materialul de suprafa ă special, care nu acumulează praf și nu ruginește, al acestui spot încastrat minimizează acumularea prafului și asigură durata lungă de via ă a produsului.

Ușor de curățat

Materialele netede și ușor de curățat permit locuitorilor dvs. să fie atractivă întotdeauna, de la podea până la plafon.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Crom
- Material: Sintetic

Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie, Dormitor, Living, Camera de zi, Birou
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi încastrate
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,248 kg
- Înăl imea totală: 40 mm
- Lungime totală: 90 mm
- Lă imea totală: 90 mm
- Decupaj pentru lumini încastrate: 7.0 cm x 7.0 cm

Service

- Garan ie: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la re ea: AC 220-240
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa II - Dublu izolat

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696160923
- Greutate netă: 0,25 kg
- Greutate brută: 0,36 kg
- Înăl imea: 308 mm
- Lungime: 103 mm
- Lă imea: 53 mm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.186

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com