

# PHILIPS

## Baghetă Projectline

Corp de iluminat LED

120 cm

Lumină albă caldă 2700 K

5000 lm

Distribuție largă a luminii



8718696169391



## Calitate profesională pentru proiectul dvs.

Baghete luminoase cu LED, eficiente din punct de vedere energetic, LED-uri profesionale pentru aplicații variate. Lumina baghetei ProjectLine susține reducerea consumului de energie și poate fi utilizată pentru o gamă largă de aplicații. Distribuție largă a luminii. Bagheta de iluminat este potrivită pentru montare pe perete (pe orizontală) și pe tavan.

### Alegerea de durată

- Economisește energie din momentul în care aprinde lumina

### Alege lumina de înaltă calitate

- Poți avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips

### Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

# Repere

## Eficient energetic

Toate lămpile economice Philips economisesc energie din momentul în care le aprindeți. În timpul duratei de viață, acestea utilizează mai puțin kW, reducând astfel facturile la energie. Nivelul de reducere a consumului de energie diferă în funcție de tipul și tehnologia lămpii.

## Calitate fiabilă

Philips își ține promisiunile cu privire la performanțele lămpilor. Puteți avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips cu privire la fluxul luminos, durata de viață și puterea echivalentă cu lămpile incandescente.

## Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungeste durata de viață a produsului până la 15.000 de ore.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare carcasă: Alb
- Material carcasă: Policarbonat
- Finisaj capac optic/finisaj: Opal
- Capac optic/material lentilă: Policarbonat
- Capac optic/formă lentilă: Curbat
- Tip capac optic/lentilă: Policarbonat

## Rezistență

- Interval temperatură ambientală: De la -10 până la +35 °C

## Protecția mediului

- Scor de sustenabilitate: -

## Garantie

- Perioadă de garanție: 1 an

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Toleranță flux luminos: -10% / +10%
- Cod culoare: Alb cald 827
- Flux luminos constant: Nu
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2700
- Toleranță indice inițial de redare a culorii: 0
- Cromatică inițială: (0.46,0.42)<5
- Cod familie lămpi: 50S | LED module, system flux 5000 lm
- Tip motor sursă de lumină: LED
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 120°
- Flux luminos: 5.000 lm
- Nivel maxim de reglare a intensității luminoase: Nu se aplică
- Material sistem optic: Policarbonat
- Tip de sistem optic: Fascicul luminos larg
- Tip optic exterior: -
- Material reflector: Aluminiu
- Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 1,6
- Randament luminos (nominal) (nom.): 100 lm/W
- Indice unificat de orbire CEN: Not applicable
- Randament luminos orientat în sus: 5

**Diverse**

- Concepută special pentru: Hotel și restaurant, Grădină și curte interioară
- Caracteristici suplimentare: ProjectLine, Rezistent la apă

**Alte caracteristici**

- Marcaj CE: Da
- Marcaj ENEC: -
- În conformitate cu RoHS: Da
- Risc fotobiologic: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

**Putere**

- Tensiune de intrare: 220-240
- Curent de pornire: 5,8 A
- Timp pornire: 0,064 ms
- Factor de putere (fracție): 0.9

**Consum de energie**

- Consum de curent: 50
- Toleranță consum de energie: +/-10%

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înălțime totală: 62 mm
- Lungime totală: 1.170 mm
- Lățime totală: 115 mm

**Specificații tehnice**

- Cablu: 2 × 0,75 mm<sup>2</sup>, Cablu de 0,2 m fără conector
- Conexiune: 2 conectori push-in cu 2 pini
- Interfață de comandă: -
- Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
- Balast inclus: Da
- Material de fixare: Oel inoxidabil
- Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
- Valoare pălpăire (PstLM): 1
- Test de incandescență: Temperatură 650 °C, durată 30 s
- Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP20 | Fără protecție
- Frecvență linie: 50 or 60
- Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK03 | 0,3 J
- Dispozitiv de montare: Suport de montaj
- Număr de unități de echipament: 1 unitate
- Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 17
- Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță II
- Adekvat pentru comutare aleatorie: Nu se aplică
- Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial): 1.5/1.5
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8718696169391
- Greutate netă: 1,17 kg
- Greutate brută: 1,39 kg
- Înălțime: 6,6 cm
- Lungime: 122 cm
- Lățime: 12 cm



Data apariției: 2025-05-10  
Versiune: 0.185

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)