

PHILIPS

Bec 80 W A55 E27

LED

3000 K

1150 lm

10000 h



8718699630621



Lumină strălucitoare cu LED

Becurile cu LED Philips oferă o lumină de înaltă calitate, o durată de viață excepțional de lungă și economii de energie semnificative și imediate.

Lumină de înaltă calitate

- Află despre lumină

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

Repere

Află despre lumină



Temperatura de culoare: lumina poate avea diferite temperaturi de culoare, măsurate în unități denumite Kelvin (K). Becurile cu o valoare Kelvin scăzută produc o lumină caldă, mai relaxantă, în vreme ce acelea cu o valoare Kelvin

mai mare produc o lumină rece, mai energizantă. IRC: indicele de redare a culorilor (IRC) este folosit pentru a descrie efectul unei surse de lumină asupra aspectului culorii. Lumina naturală a soarelui are un indice IRC de 100. Indicele IRC al becurilor cu LED de la Philips este întotdeauna mai mare de 80, ceea ce asigură un aspect real și natural al culorilor.

Formă și dimensiuni similare cu cele ale becului standard cu incandescență



Datorită formei sale frumos proiectate și dimensiunilor familiare, acest bec cu LED standard oferă iluminat contemporan și economii de energie. Înlocuitorul durabil perfect pentru becurile tradiționale standard, cu incandescență. Brad, revizuieste din nou acest text pentru toate acestea. Nu sună bine.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 10.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K
- Flux luminos nominal: 1150 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5
- Cod culoare: 830 | CCT of 3000K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 104 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Nu

Informații ambalaj

- EAN: 8718699630621
- EOC: 871869963062100
- Titlu produs: LED 80W A60 WH FR ND 1PF/12-DISC

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 80 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Consum de curent: 11 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 11

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 108 mm
- Lungime totală: 108 mm
- Lățime totală: 60 mm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Număr de înregistrare EPREL: 397606



Data apariției: 2025-08-30
Versiune: 0.508

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com