

PHILIPS

Bec cu filament
mat 120 W A67 E27

LED

6500 K

2.000 lm

15000 h



8718699764555



Lumină strălucitoare cu LED, de o calitate excelentă

Formele familiare pe care le cunoașteți și le îndrăgiți. Folosesc cu aproximativ 86% mai puțin energie decât becurile tradiționale, datorită celei mai noi tehnologii economice LED, și durează de zece ori mai mult.

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul general al încăperii

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Concepute pentru confortul ochilor tăi

Repere

Formă și dimensiuni similare cu cele ale becului standard cu incandescență



Datorită formei sale frumos proiectate și dimensiunilor familiare, acest bec cu LED standard oferă iluminat contemporan și economii de energie. Înlocuitorul durabil perfect pentru becurile tradiționale standard, cu incandescență. Brad, revizuieste din nou acest text pentru toate acestea. Nu sună bine.

Perfect pentru iluminatul general



Iluminat modern, de jur împrejur, cu becuri standard cu LED de la Philips, perfect pentru iluminatul general al încăperii.

Concepute pentru confortul ochilor tăi



Este ușor de observat modul în care iluminatul necorespunzător poate obosi ochii. Dacă este prea puternic, creează efectul de orbire. Dacă este prea slab, ai parte de pâlpare. Acum îți poți lumina delicat universul cu lumini LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru locuința ta.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Sticlă

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +45 °C
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Garantie

- Perioadă de garanție: 2 ani

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 6500 K
- Flux luminos nominal: 2000 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Cod culoare: 865 | CCT of 6500K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 6500
- Flux luminos: 2.000 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 153,00

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

Alte caracteristici

- În conformitate cu RoHS: Da

Informații ambalaj

- EAN: 8718699764555
- EOC: 871869976455500
- Titlu produs: LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Putere

- Factor de putere (fracție): 0.51

Consum de energie

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 120
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): D
- Putere: 13
- Consum de energie kWh/1000 h: 13

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 121 mm
- Lungime totală: 121 mm
- Lățime totală: 70 mm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Diametru: 70 mm
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 374904
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Valoare pălpâire (PstLM): 1
- Frecvență linie: 50 to 60
- Baza elementului de fixare: E27

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699764555
- Greutate netă: 0,03 kg
- Greutate brută: 0,06 kg
- Înălțime: 17,7 cm
- Lungime: 7,5 cm
- Lățime: 7,5 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.458

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com