

PHILIPS

Spot 80 W PAR16
GU10

LED

2200-2700 K

575 lm

25000 h

Reglare a intensității luminoase



8718699774097



Lumina potrivită creează momentul

Lămpile cu LED WarmGlow de la Philips oferă o experiență nouă pentru LED-urile cu intensitate reglabilă, permițând reducerea nivelurilor de lumină la tonurile calde ale lămpilor tradiționale. Puteți schimba ambianța de la iluminatul funcțional la o atmosferă caldă și primitoare.

Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

Lumină dincolo de iluminare

- Intensitate luminoasă reglabilă

Repere

Lumină albă caldă asemănătoare luminii incandescente

Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Ideal pentru iluminatul locuinței.

Intensitate luminoasă reglabilă

Acest bec poate fi utilizat cu majoritatea variatoarelor pentru a crea ambianța dorită, cu reglare lină până la 10 % din nivelul maxim de lumină. Te rugăm să verifici tabelul de compatibilitate a variatoarelor pentru a

te asigura că un anumit variator poate fi utilizat cu acest bec.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector direcțional
- Soclu: GU10
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Material bec: Sticlă

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 25.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2200-2700 K
- Flux luminos nominal: 575 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5
- Cod culoare: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 92

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, WarmGlow

Informații ambalaj

- EAN: 8718699774097
- EOC: 871869977409700
- Titlu produs: LED CLA 80W GU10 CRI90 WW 36D WGD SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.88
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 80
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Putere: 6,2
- Consum de energie kWh/1000 h: 7

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 56 mm
- Lungime totală: 56 mm
- Lățime totală: 50 mm

Valori nominale

- Intensitate de vârf nominală: 950 cd

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 387456

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718699774097
- Greutate netă: 0,05 kg
- Greutate brută: 0,07 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 5,3 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2026-07-01
Versiune: 0.262

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com