

# PHILIPS

Spot 65 W PAR16  
GU10

LED

3000 K

460 lm

15000 h



8719514308770



## Bucura i-vă de lumină albă caldă cu LED

Acest bec LED Philips oferă o lumină frumoasă, foarte caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate la energie. Cu temperatura sa cromatică precum o flacără, acest bec reprezintă alegerea perfectă pentru o atmosferă confortabilă.

### Lumină de înaltă calitate

- Lumină rece, energizantă

### Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale reflectoarelor cu halogen

### Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul de evidențiere

# Repere

## 3500 K [Lămpi LED]



Acest bec are o temperatură de culoare de 3500 K, oferind o lumină rece, energizantă, perfectă pentru crearea unei ambianțe primitoare, în care să vă invitați prietenii sau să vă relaxați cu o carte.

## Înlocuiește spoturile cu halogen



Cu un design cu formă deosebită și dimensiuni familiare, acest reflector LED oferă un iluminat modern. Este înlocuitorul perfect și durabil al reflectoarelor cu halogen tradiționale.

## Perfect pentru iluminatul de evidențiere



Oferind iluminat modern, cu o putere luminoasă familiară cu unghi larg (36 de grade), acest spot cu LED este potrivit atât pentru iluminatul de accent, cât și pentru iluminatul general. Poate fi folosit pentru instalațiile de iluminat încastrate în tavan sau instalațiile de iluminat pe șină și este ideal pentru utilizare în bucătărie, pentru iluminatul insulelor de bucătărie, în camere de zi și camere de luat masa.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector direcțional
- Soclu: GU10
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Sticlă

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K
- Flux luminos nominal: 460 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5
- Cod culoare: 830 | CCT of 3000K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 93

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

**Informații ambalaj**

- EAN: 8719514308770
- EOC: 871951430877000
- Titlu produs: LEDClassic 65W GU10 WH 36D RF ND PF SRT4

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 65
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E
- Putere: 4,9
- Consum de energie kWh/1000 h: 5

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înălțime totală: 54 mm
- Lungime totală: 54 mm
- Lățime totală: 50 mm

**Valori nominale**

- Intensitate de vârf nominală: 800 cd

**Specificații tehnice**

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 1825197

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8719514308770
- Greutate netă: 0,05 kg
- Greutate brută: 0,07 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 5,3 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2026-05-30  
Versiune: 0.280

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)