

# PHILIPS

Bec cu filament  
chihlimbariu 40 W T65 E27

LED

1800 K

470 lm

15000 h

Reglare a intensității luminoase



8719514313804



## Bec LED de ultimă generație pentru locuință

Acest bec LED Philips oferă o lumină frumoasă, foarte caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate la energie. Cu temperatura sa cromatică precum o flacără, acest bec reprezintă alegerea perfectă pentru o atmosferă confortabilă.

### Lumină albă extrem de caldă cu reglarea intensității

- Lumină albă extrem de caldă cu reglarea intensității

### Concepută pentru a fi văzută; arată bine atât pornită, cât și oprită

- Arată bine atât pornită, cât și oprită

# Repere

## Lumină albă extrem de caldă cu reglarea intensității



Oferind o ambianță confortabilă și caldă în camera dvs. cu lumini albe extrem de calde, a căror intensitate se poate regla, pentru a vă crea o atmosferă privată.

## Arată bine atât pornită, cât și oprită



„Această frumoasă lampă cu filament vizibil adaugă eleganță și nostalgie oricărei camere. Arată bine atât pornită, cât și oprită”.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Finisaj bec: Chihlimbar
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Material bec: Sticlă

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +45 °C
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

## Garantie

- Perioadă de garanție: 2.5 ani

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 1800 K
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Cod culoare: 818 | CCT of 1800K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 1800
- Flux luminos: 470 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 67

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Decorativ, Reglabil

## Alte caracteristici

- Marcaj CE: Da
- În conformitate cu RoHS: Da

## Informații ambalaj

- EAN: 8719514313804
- EOC: 871951431380400
- Titlu produs: LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

## Putere

- Factor de putere (fracție): 0.7

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.7
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 40
- Putere: 7
- Consum de energie kWh/1000 h: 7

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înălțime totală: 273 mm
- Lungime totală: 273 mm
- Lățime totală: 66 mm

**Valori nominale**

- Durată de viață nominală: 15.000

**Specificații tehnice**

- Frecvență: 50-60
- Diametru: 66 mm
- Tehnologie bec: LED
- Cu reglarea intensității luminoase:  
Numai cu anumite variatoare
- Valoare pălpâire (PstLM): 1
- Frecvență linie: 50 to 60
- Baza elementului de fixare: E27

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte:  
No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8719514313804
- Greutate netă: 0,2 kg
- Greutate brută: 0,29 kg
- Înălțime: 32 cm
- Lungime: 10 cm
- Lățime: 10 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.390

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)