

PHILIPS

Reflector

ProjectLine

30 W

Lumină albă naturală de 4000 K

Senzor de mișcare integrat

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



Professional quality for your project

8719514954533



Calitate profesionala pentru proiectul dvs.

LED-uri rezistente la apă, robuste, pentru utilizare în exterior. Proiectorul Projectline susține economisirea de energie și este robust; prin materialul metalic și protecția împotriva intemperiilor. Senzorul de mișcare integrat este adaptabil în ceea ce privește raza de acțiune, timpul și sensibilitatea la lumină. Ideal pentru a ilumina zonele din față/parte din spate a clădirilor (publice), cum ar fi parcurile, aleile, grădinile sau spațiile de lucru, atunci când aveți nevoie de acest lucru.

Alegerea de durată

- Economisiți energie din momentul în care aprindeți lumina

Alege lumina de înaltă calitate

- Puteți avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips

Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 35.000 de ore

Repere

Eficient energetic

Toate lămpile economice Philips economisesc energie din momentul în care le aprindeți. În timpul duratei de viață, acestea utilizează mai puțin kW, reducând astfel facturile la energie. Nivelul de reducere a consumului de energie diferă în funcție de tipul și tehnologia lămpii.

Calitate fiabilă

Philips își ține promisiunile cu privire la performanțele lămpilor. Puteți avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips cu privire la fluxul luminos, durata de viață și puterea echivalentă cu lămpile incandescente.

Durată de viață îndelungată de până la 35.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungeste durata de viață a produsului până la 35.000 de ore.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal
- Finisaj capac optic/finisaj: Transparent
- Capac optic/material lentilă: Sticlă securizată
- Capac optic/formă lentilă: Plat
- Tip capac optic/lentilă: Sticlă

Rezistență

- Interval temperatură ambientală: De la -25 până la +40 °C

Protecția mediului

- Scor de sustenabilitate: Unclassified

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Toleranță flux luminos: +/-10%
- Cod culoare: Alb neutru 840
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000
- Inițială Toleranță a indicelui de redare a culorilor: 0
- Cromatică inițială: (0.380, 0.380) SDCM <6
- Cod familie lămpi: LED
- Tip motor sursă de lumină: LED
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 110°
- Flux luminos: 2.850
- Material sistem optic: Sticlă
- Tip optic exterior: Simetric
- Material reflector: Policarbonat
- Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C
- Randament luminos (nominal) (nom.): 95
- Randament luminos orientat în sus: 0

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară, Hotel, Restaurant
- Caracteristici suplimentare: ProjectLine, Rezistent la apă

Alte caracteristici

- Marcaj CE: Da
- Marcaj ENEC: -
- În conformitate cu RoHS: Da
- Risc fotobiologic: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Specifica ie privind riscul fotobiologic: 0,2 m

Putere

- Tensiune de intrare: De la 220 până la 240
- Curent de pornire: 0,78
- Timp pornire: 0,063
- Factor de putere (frac ie): 0.9

Consum de energie

- Putere: 30
- Toleran ă consum de energie: +/-10%

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înăl ıme totală: 56
- Lungime totală: 185
- Lă ıme totală: 183

Service

- Garan ıe: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Tehnologie bec: LED
- Cod IP: IP65
- Clasa de protec ie: Clasa I - Împământat
- Cablu: Cablu de 0,6 m fără conector
- Conexiune: Cablu/fire fara conector
- Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de via ă utilă de 35000 h: 5
- Cu reglarea intensită ii luminoase: Nu
- Balast/unitate de alimentare/ transformator: -
- Balast inclus: Da
- Zona proiectată efectivă: 0,013
- Material de fixare: O el
- Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
- Frecven ă linie: 50 or 60
- Cod de protec ie împotriva impactului mecanic: IK05 | 0,7 J
- Dispozitiv de montare: Suport de montaj reglabil
- Număr de unită i de echipament: 1 unitate
- Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 72
- Protec ie contra supratensiunii (regim comun/diferen ıal): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514954533
- Greutate netă: 0,56 kg
- Greutate brută: 0,62 kg
- Înăl ıme: 6,2 cm
- Lungime: 19,5 cm
- Lă ıme: 20,7 cm



Data apariției: 2026-05-30
Versiune: 0.248

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com