

PHILIPS

Panou încastrat

ProjectLine

30x30 cm

Lumină albă naturală de 4000 K

1200 lm

PHILIPS

ProjectLine

LED panel



Professional quality for your project

8719514955288



Calitate profesionala pentru proiectul dvs.

Panouri LED profesionale, cu lumină încastrată adânc, fiabile și eficiente energetic. Panoul LED ProjectLine susține economisirea de energie și se potrivește pe tavanele cu profil vizibil de dimensiuni standard, fiind utilizat în birouri și spații de lucru (comerciale) cu lumină albă naturală intensă.

Alegerea de durată

- Economisiți energie din momentul în care aprindeți lumina

Alege lumina de înaltă calitate

- Puteți avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips

Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 35.000 de ore

Repere

Eficient energetic

Toate lămpile economice Philips economisesc energie din momentul în care le aprindeți. În timpul duratei de viață, acestea utilizează mai puțini kW, reducând astfel facturile la energie. Nivelul de reducere a consumului de energie diferă în funcție de tipul și tehnologia lămpii.

Calitate fiabilă

Philips își ține promisiunile cu privire la performanțele lămpilor. Puteți avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips cu privire la fluxul luminos, durata de viață și puterea echivalentă cu lămpile incandescente.

Durată de viață îndelungată de până la 35.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viață a produsului până la 35.000 de ore.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal
- Finisaj capac optic/finisaj: Opal
- Capac optic/material lentilă: Acrilat

Rezistență

- Interval temperatură ambientală: De la -10 până la +35 °C

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Toleranță flux luminos: +/-10%
- Cod culoare: Alb neutru 840
- Flux luminos constant: Nu
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000
- Cromatică inițială: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 120°
- Flux luminos: 1.200 lm
- Material sistem optic: Polistiren
- Tip de sistem optic: Unghi de distribuție luminoasă de 120°
- Material reflector: Acrilat
- Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C
- Roșu saturat (R9): <50
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 1,6
- Randament luminos (nominal) (nom.): 80 lm/W
- Indice unificat de orbire CEN: 22

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Caracteristici suplimentare: ProjectLine, Senzor, Rezistent la apă

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 82 mA
- Marcaj CE: Da
- În conformitate cu RoHS: Da
- Risc fotobiologic: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specificație privind riscul fotobiologic: 0,2 m

Putere

- Tensiune de intrare: 220-240
- Curent de pornire: 10
- Timp pornire: 0,15
- Factor de putere (fracție): 0.9

Consum de energie

- Consum de curent: 15
- Toleranță consum de energie: +/-10%

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 59
- Lungime totală: 295
- Lățime totală: 295

Service

- Garanție: 3 ani

Specificații tehnice

- Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat
- Conexiune: Conector push-in cu 2 pini
- Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 35000 h: 7,5
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
- Balast inclus: Da
- Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
- Valoare pălpăire (PstLM): 1
- Test de incandescență: Temperatură 650 °C, durată 30 s
- Frecvență linie: 50 or 60
- Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK02 | 0,2 J standard
- Număr de unități de echipament: 1 unitate
- Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 50
- Adecvat pentru comutare aleatorie: Da

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514955288
- Greutate netă: 0,56 kg
- Greutate brută: 0,73 kg
- Înălțime: 30,5 cm
- Lungime: 34,5 cm
- Lățime: 4,6 cm



Data apariției: 2025-09-13
Versiune: 0.281

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com