

PHILIPS

Panou încastrat


Lămpi încastrate

60x60 cm

Lumină albă naturală de 4000 K

3200 lm

Compatibil cu normele pentru spații de birouri UGR <19



Calitate profesionala pentru proiectul dvs.

Panouri LED profesionale fiabile și eficiente din punct de vedere energetic. Panoul ProjectLine sprijină economisirea energiei și se potrivește pe tavanele cu profil vizibil de dimensiuni standard. Acest panou este perfect pentru spațiile de lucru datorită luminii albe naturală intensă și clasificării UGR <19 (unified glare rating – factor de orbire unificat). Nivelurile scăzute de UGR înseamnă că are o strălucire redusă, ceea ce contribuie la o iluminare confortabilă a spațiului de lucru și la productivitatea generală.

Instalare simplă

- Instalarea nu poate fi mai ușoară. Clemele integrate de pe ambele părți ale instalației de iluminat fixează poziția, astfel încât nu este necesară montarea cu șuruburi. Un cablu conector GU10 facilitează atașarea becului.

Rezistență

- Cu un design metalic robust, dar versatil, Philips Peridot este potrivit pentru majoritatea mediilor interioare. Disponibil în versiuni pătrate și rotunde cu finisaje negre, albe sau metalice. Alege între un cap fix sau unul rotativ, reglabil la un unghi de 30°. Însoțit de o garanție de 5 ani.

Repere

Ușor de instalat

Instalarea nu poate fi mai ușoară. Clemele integrate de pe ambele părți ale instalației de iluminat fixează poziția, astfel încât nu este necesară montarea cu șuruburi. Un cablu

conector GU10 facilitează atașarea becului.

Concepute să reziste

Cu un design metalic robust, dar versatil, Philips Peridot este potrivit pentru majoritatea mediilor interioare. Disponibil în versiuni pătrate și rotunde cu finisaje negre, albe sau metalice. Alege între un cap fix sau unul rotativ, reglabil la un unghi de 30°. Însoțit de o garanție de 5 ani.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal
- Finisaj capac optic/finisaj: Diamantat
- Capac optic/material lentilă: Acrilat

Rezistență

- Interval temperatură ambientală: De la -10 până la +35 °C

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Toleranță flux luminos: +/-10%
- Cod culoare: Alb neutru 840
- Flux luminos constant: Nu
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000
- Cromatică inițială: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 90°
- Flux luminos: 3.200
- Material sistem optic: Polistiren
- Tip de sistem optic: Unghi de distribuție luminoasă de 90°
- Material reflector: Acrilat
- Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C
- Roșu saturat (R9): <50
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 1,6
- Randament luminos (nominal) (nom.): 88
- Indice unificat de orbire CEN: 19

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară, Hotel, Restaurant
- Caracteristici suplimentare: ProjectLine, Senzor, Rezistent la apă

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 135 mA
- Marcaj CE: Da
- În conformitate cu RoHS: Da
- Risc fotobiologic: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specificație privind riscul fotobiologic: 0,2 m

Putere

- Tensiune de intrare: 220-240
- Curent de pornire: 15
- Timp pornire: 0,2
- Factor de putere (fracție): 0.9

Consum de energie

- Putere: 36
- Toleranță consum de energie: +/-10%

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 60
- Lungime totală: 595
- Lățime totală: 595

Service

- Garanție: 3 ani

Specificații tehnice

- Tehnologie bec: LED
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat
- Conexiune: Conector push-in cu 2 pini
- Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 35000 h: 7,5
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Balast/unitate de alimentare/ transformator: Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
- Balast inclus: Da
- Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
- Valoare pâlpâire (PstLM): 1
- Test de incandescență: Temperatură 650 °C, durată 30 s
- Frecvență linie: 50 or 60
- Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK02 | 0,2 J standard

- Număr de unități de echipament: 1 unitate
- Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 35
- Adekvat pentru comutare aleatorie: Da

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514955295
- Greutate netă: 1,65 kg
- Greutate brută: 2,12 kg
- Înălțime: 63 cm
- Lungime: 60 cm
- Lățime: 3,8 cm



Data apariției:
2026-06-06
Versiune: 0.326

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com