RS350 G2 RC Rd D100 15W 30K 24 1 x 9290040991 3000K

1 x 1500 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio	1.00
Service upward	0.00
Service downward	1.00
CIE flux code	100 100 100 100 100
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	-1
EN12464-1	55 deg, 200 cd/m2
CIBSE: LG3	55 deg, 200 cd/m2
DIN 5035/7:	BAP60

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)										
	0.80 0.50 0.30	0.80 0.50 0.10	0.70 0.50 0.30	0.70 0.50 0.20	0.70 0.50 0.10	0.70 0.30 0.10	0.50 0.30 0.10	0.50 0.10 0.10	0.30 0.30 0.10	0.30 0.10 0.10	0.00 0.00 0.00
0.60	0.86	0.81	0.85	0.83	0.81	0.78	0.78	0.75	0.77	0.75	0.74
0.80	0.92	0.86	0.91	0.88	0.86	0.83	0.82	0.80	0.82	0.80	0.79
1.00	0.98	0.91	0.96	0.93	0.90	0.87	0.87	0.85	0.86	0.84	0.83
1.25	1.03	0.94	1.01	0.97	0.94	0.91	0.90	0.88	0.89	0.88	0.86
1.50	1.06	0.97	1.05	1.00	0.96	0.93	0.93	0.91	0.92	0.90	0.89
2.00	1.13	1.00	1.10	1.05	1.00	0.98	0.97	0.95	0.96	0.95	0.93
2.50	1.17	1.03	1.14	1.08	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	0.98	0.96
3.00	1.20	1.05	1.17	1.10	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	0.98
4.00	1.23	1.06	1.20	1.12	1.05	1.05	1.03	1.03	1.02	1.01	0.99
5.00	1.25	1.07	1.21	1.13	1.06	1.06	1.04	1.04	1.03	1.03	1.00

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	780	780	780	780	780	780	780
50.0	233	233	233	233	233	233	233
55.0	155	155	155	155	155	155	155
60.0	102	102	102	102	102	102	102
65.0	33	33	33	33	33	33	33
70.0	18	18	18	18	18	18	18
75.0	0	0	0	0	0	0	0
80.0	0	0	0	0	0	0	0
85.0	0	0	0	0	0	0	0
90.0	0	0	0	0	0	0	0

(cd/m²)

2024-02-28