

PHILIPS

Lysrörsränna

ProjectLine

60 cm

3 000 K varmvitt ljus

1440 lm

8719514954359



Professionell kvalitet för ditt projekt

Energieffektiva LED-lysrörsrännor och professionella LED-lampor för olika användningsområden. ProjectLine batten ger energibesparingar och lämpar sig för en rad olika användningsområden. Lysrörsrännan är lämplig för vägg- (horisontell) och innertaksmontering med sitt varmvita ljus.

Hållbart val

- Spara energi direkt när du trycker på knappen

Ger belysning av hög kvalitet

- Du kan lita på det som står på Philips förpackning

Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 30 000 timmar

Funktioner

Energieffektiv

Alla Philip lågenergilampor sparar energi direkt när du tänder dem. De förbrukar färre kW under hela sin livslängd och ger därmed en lägre elräkning. Mängden energi som sparas varierar beroende på lamptyp och teknik.

Tillförlitlig kvalitet:

Philips håller sina löften om lampornas prestanda. Du kan lita på det som står på Philips förpackning vad gäller ljusflöde, livslängd och wattförbrukning som motsvarar glödlampor.

Lång livstid, upp till 30 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livslängd med upp till 30 000 timmar.

Specifikationer

Design och finish

- Armaturhusets färg: Vit
- Armaturhusets material: Polykarbonat
- Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Opaliserad
- Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Polykarbonat

Hållbarhet

- Omgivningstemperatur: -20 till +40 °C

Garanti

- Garantitid: 2 år

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Ljuskällans spridningsvinkel: 120
- Tolerans för ljusflöde: +/-10%
- Color Code: 830 varmvit
- Konstant ljusflöde: Nej
- Korrelerad färgtemperatur (nom): 3000
- Initial kromaticitet: (0.43,0.40) SDCM <6
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Armaturens ljusstrålefördelning: 120°
- Ljusflöde: 1 440 lm
- Max. dimringsnivå: Ej tillämpligt
- Material i optiken – LOV: Polykarbonat
- Optiktyp: Symmetrisk
- Mättad röd (R9): <50
- Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C
- Stroboskopisk effekt: 1,6
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 92 lm/W
- Enhetlig bländmärkning: Not applicable

Övrigt

- Särskilt utformad för: Hotell och restaurang, Trädgård och uteplats
- Fler egenskaper: ProjectLine, Vattentätt

Övriga egenskaper

- CE-märkning: CE-märkning
- EU RoHS-kompatibel: Ja
- Fotobiologisk säkerhet: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Fotobiologisk riskspecifikation: 0,2 m

Effekt

- Ingångsspänning: 220–240
- Ingående ström: 2
- Ingåendetid: 0,037
- Effektfaktor (fraktion): 0.9

Strömförbrukning

- Effektförbrukning: 16 W
- Energiförbrukningstolerans: +/-10%

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 27
- Total längd: 600
- Total bredd: 70

Tekniska specifikationer

- Kabel: Kabel 0,2 m, utan stickkontakt
- Anslutning: Kabelhärvor/kablar
- Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 35 000 tim: 5 %
- Driftdon ingår: Ja
- Fixation material: Rostfritt stål
- Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på normalantändliga ytor
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Glödtrådstest: Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
- Kod för kapslingsklass: IP20 | Petskyddad
- Line Frequency: 50 or 60
- Lumen maintenance at median useful life* 35000 h: 65
- Skyddskod för mekanisk påverkan: IK03 | 0,3 J
- Antal driftdonsenheter: 1 enhet
- Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max): 117
- Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass II
- Lämplig för slumpmässig brytning: Ja
- Dimbar: Nej



Publiceringsdatum:
2024-09-07
Version: 0.226

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com