

PHILIPS


Infälld panel

ProjectLine

60 x 60 cm

4 000 K naturligt vitt ljus

3 200 lm



Professionell kvalitet för ditt projekt

Pålitliga energisnåla professionella LED-paneler. ProjectLine panel stöder energibesparing, passar synliga profilinnertak i standardstorlek och används på kontor och (kommersiella) arbetsplatser med dess höga, naturliga, vita ljus.

Hållbart val

- Spara energi direkt när du trycker på knappen

Ger belysning av hög kvalitet

- Du kan lita på det som står på Philips förpackning

Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 30 000 timmar

Funktioner

Energieffektiv

Alla Philip lågenergilampor sparar energi direkt när du tänder dem. De förbrukar färre kW under hela sin livslängd och ger därmed en lägre elräkning. Mängden energi som sparas varierar beroende på lamptyp och teknik.

Tillförlitlig kvalitet:

Philips håller sina löften om lampornas prestanda. Du kan lita på det som står på Philips förpackning vad gäller ljusflöde, livslängd och wattförbrukning som motsvarar glödlampor.

Lång livstid, upp till 30 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livslängd med upp till 30 000 timmar.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall
- Ytbehandling på optikavskärmning/ lins – LOV: Opaliserad
- Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Akrylat

Hållbarhet

- Omgivningstemperatur: -10 till +35 °C

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Tolerans för ljusflöde: +/-10%
- Color Code: 840 neutralvit
- Konstant ljusflöde: Nej
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 4000
- Initial kromaticitet: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Armaturens ljusfördelning: 120°
- Ljusflöde: 3 200 lm
- Material i optiken – LOV: Polystyren
- Optiktyp: Spridningsvinkel 120°
- Material i reflektor: Akrylat
- Mättad röd (R9): <50
- Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C
- Stroboskopisk effekt: 1,6
- Enhetlig bländmärkning: 22
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 88 lm/W

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Patio
- Fler egenskaper: ProjectLine, Vattentålig

Övriga egenskaper

- Ström: 135 mA
- CE-märkning: Ja
- EU RoHS-kompatibel: Ja
- Fotobiologisk risk: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Fotobiologisk riskspecifikation: 0,2 m

Effekt

- Ingångsspänning: 220-240
- Ingående ström: 15
- Ingåendetid: 0,2
- Effektfaktor (fraktion): 0.9

Strömförbrukning

- Effektförbrukning: 36
- Energiförbrukningstolerans: +/-10%

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 59
- Total längd: 595
- Total bredd: 595

Service

- Garanti: 3 år

Tekniska specifikationer

- IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Anslutning: 2-polig tryckanslutning
- Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 35 000 tim: 7,5
- Dimbar: Nej
- Driftdon/strömenhet/transformator: Strömförsörjningsenhet (på/av)
- Driftdon ingår: Ja
- Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på normalt lättantändliga ytor
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Glödtrådstest: Temperatur 650 °C, under 30 s

- Line Frequency: 50 or 60
- Skyddskod för mekanisk påverkan: IK02 | 0.2 J standard
- Antal driftdonsenheter: 1 enhet
- Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 35
- Lämplig för slumpmässig brytning: Ja

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514955271
- Nettovikt: 1,35 kg
- Bruttovikt: 1,77 kg
- Höjd: 63 cm
- Längd: 60 cm
- Bredd: 3,8 cm



Publiceringsdatum:
2025-09-13
Version: 0.269

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com