



Ljuskälla 60W A60 E27 x2



Alla ögonblick skapas inte med samma förutsättningar. Alla smarta lampor är inte samma. Den här WiZ-lampan kan ha grundform som en A60, men den ger dig något alldeles speciellt: en reglerbar vit LED-lampa för alla behov och humör. Schemalägg kallvitt ljus för när du behöver fokus och mysigt ljus för när du vill koppla av – efter vad som passar bäst när du lever ditt bästa och roligaste liv. Allt kan styras med Wi-Fi via WiZ-appen, WiZ-fjärrkontrollen eller din röst.

PRODUKTFÖRDELAR

- Inställbar vit smart ljuskälla
- Upp till 806 lumen
- Enkel plug and play
- Styr med app eller röst



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lamporna till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.




Övervaka din energiförbrukning

Få en överblick över lampornas energiförbrukning med WiZ-appen. Få enkelt en vecko- eller dagsrapport som hjälper dig att hålla koll på energiförbrukningen i hemmet.



Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.



Aktivera enheter med rörelse utan att använda en sensor

WiZ:s SpaceSense-teknik omvandlar dina enheter till rörelsesensorer. Aktivera SpaceSense-funktionen i WiZ-appen och tänd och släck lampor och enheter automatiskt med rörelsedetektering. Minst två WiZ-enheter krävs i ett rum för att SpaceSense-funktionen ska fungera.



Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.



SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: A60
Sockel: E27
Typ av glas: Frostad
Dimbar: Ja

STORLEK

Vikt: 0,05 kg

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 25 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 25 000

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningsindex: ≥ 80
Färgtemperatur: 2700-6500 K
Ljutfärgskategori: Ställbart vitt ljus
Nominellt ljusflöde: 806 lm
Tändtid: < 0.5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 100 lm/W

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 65 mA

FÖRPACKNINGSPERATION

EAN: 8720169076921
EOC: 872016907692100
Produkttitel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
827-65 TW 2PF/6

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.5
Spänning: AC 220-240 V
Wattmotsvarighet: 60 W
Energieffektivitetsetikett (EEL): F
Effektförbrukning: 8 W
Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 8

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Total höjd: 111 mm
Total längd: 111 mm
Total bredd: 60 mm

MÄRKVÄRDEN

Specifiserad livslängd: 25 000
Specifiserat ljusflöde: 806 lm
Specifiserad effekt: 8 W

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL-registreringsnummer: 1877823
Mätreferens för ljusflöde: Sphere

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169076921
Nettovikt: 0,1 kg
Bruttovikt: 0,2 kg
Höjd: 16 cm
Längd: 7 cm
Bredd: 14 cm



© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras utan meddelande. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.