

PHILIPS

Sijalka 100 W A60
E27 x 2

LED

4000 K

1521 lm

15000h



8718699726959



Močna LED-osvetlitev z vrhunsko svetlobo

Vrhunska sijalka LED omogoča splošno razsvetljavo doma za dnevne aktivnosti. Takoj boste prihranili pri energetskih stroških ter zmanjšali pogostost menjave sijalk in pri tem ohranili kakovost razsvetljave.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Izberite sonaravno rešitev

- Sijalke z dolgo življenjsko dobo do 15 let

Več kot samo osvetlitev

- Preprosta LED-sijalka za vsakdanjo uporabo

Značilnosti

Nežne LED-svetilke z očem prijazno svetlobo



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Ocenjena povprečna življenjska doba je 15.000 ur



Z življenjsko dobo sijalk do 15.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni osvetlitvi tudi več kot 15 let.

Preprosta LED-sijalka za vsakdanjo uporabo



Philipsove LED-sijalke za vsakdanjo uporabo so popolne sijalke za osnovne potrebe osvetlitve. Zagotavljajo čudovito svetlobo in zanesljivo delovanje, ki ga pričakujete od LED-sijalke, po dostopni ceni.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Vrsta stekla: Motno
- Možnost zatemnitve: Ne
- Premaz sijalke: Motna

Dimenzije sijalke

- Višina: 11 cm
- Širina: 6 cm

Zasnova in izdelava

- Material: Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K
- Nazivni svetlobni tok: 1521 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 4000 K
- Svetlobni tok: 1.521 lm
- Stroboskopski učinek: 0.4
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 121,00 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 121 lm/W
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699726959
- EOC: 871869972695900
- Ime izdelka: LED 100W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6

Napajanje

- Faktor moči (frakcija): 0.5

Poraba energije

- Koeficient moči: >0.5
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 12,5 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 100 W
- Poraba energije: 12,5 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): E

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 11 cm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000 h

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 391877
- Referenca za merjenje toka: Sphere
- Vrednost migetanja (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Možnost zatemnitve: Ne
- Vznožni podstavek: E27

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699726959
- Neto teža: 0,1 kg
- Bruto teža: 0,12 kg
- Višina: 10,8 cm
- Dolžina: 6,3 cm
- Širina: 10 cm
- Številka materiala (12NC): 929001312422



Datum izdaje: 2024-09-10
Različica: 0.241

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com