

PHILIPS

Ultra učinkovita vgradna
svetilka Diamond Cut

Ultra učinkovita

3000 K

Bela

8720169308121



Ultra učinkovita navzdol usmerjena svetilka zagotavlja najbolj energijsko varčno rešitev

Philips je razvil ultra učinkovito navzdol usmerjeno svetilko, ki z novo tehnologijo omogoča zmanjšanje emisij ogljika, manjšo porabo materialov in manjšo porabo energije. Z neverjetno življenjsko dobo 50.000 ur zdrži več kot 3-krat dlje časa od enakovrednih Philipsovih navzdol usmerjenih svetilk LED in porabi le pičlih 50 % energije. Rešitev, ki jo potrebujemo za bolj trajnostno življenje.

Varčne svetlobne rešitve

- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

Svetlobni učinek

- Visokokakovosten razpršilnik Mehka svetloba z enakomerno porazdelitvijo

Material in končna obdelava

- Visokokakovosten kovinski material


Značilnosti

5-letna garancija za sistem LED




Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

Visokokakovosten razpršilnik Mehka svetloba z enakomerno porazdelitvijo



Ta visokokakovosten razpršilnik mehko svetlobo enakomerno razporedi po vaših prostorih.

Visokokakovosten kovinski material



Trajen in privlačen kovinski material z vzdržljivo končno obdelavo.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 25.000
- Nominalna življenjska doba: 50.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Skladnost barv: 5 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 3000 K
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 2
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 156 lm/W

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Pisarna
- Slog: Sodobno
- Tip: Vgradne svetilke
- Udobje oči: Da
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 24 mA

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.35
- Poraba energije: 2,2

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,096 kg
- Dolžina vgradnega dela: 0 mm
- Skupna višina: 50 mm
- Celotna dolžina: 110 mm
- Skupna širina: 110 mm
- Izrez za vgradno stropno svetilko: 9.0 cm x 9.0 cm

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169308121
- Neto teža: 0,1 kg
- Bruto teža: 0,12 kg
- Višina: 10,8 cm
- Dolžina: 10,8 cm
- Širina: 5,6 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Premer: 105 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 345
- Barva svetlobe: 3000
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Število svetlobnih virov: 1



Datum izdaje: 2025-09-03
Različica: 0.184

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com