

PHILIPS

LEDtube HF T5

LED

1200 mm

4000 K

G5



8720169309562



Trajna usmerjena LED-osvetlitev z visokokakovostno svetlobo

Nadgradnja na Philipsove cevne sijalke LED omogoča hiter in enostaven način za zamenjavo starih cevastih fluorescentnih sijalk s sodobno in učinkovito tehnologijo LED. Ta Philipsova cevna sijalka LED je idealna za prostore, kjer potrebujete veliko svetlobe.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Izberite sonaravno rešitev

- Uživate v varčnosti sijalk LED, ne da bi pri tem morali žrtvovati kakovost svetlobe. Takoj prihranite več kot 40 % energije z zamenjavo obstoječih fluorescentnih sijalk (prepovedane z uredbo EU od leta 2023).

Visokokakovostna svetilka LED, ki deluje desetletja

- Z življenjsko dobo sijalk 35.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati svetlobnih virov, saj boste lahko uživali v popolni svetlobni rešitvi tudi več kot 35 let.

Izberite enostavno zamenjavo za stare fluorescentne sijalke

- Zasnovane in preizkušene za delovanje s široko paleto elektronskih predstikalnih naprav na terenu.

Značilnosti

Izdelano za udobje vaših oči



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Prihrani več kot 40 % energije v primerjavi s fluorescentnimi žarnicami
Dolga življenjska doba 35.000 ur
Združljive z elektronskimi predstikalnimi napravami

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: T5
- Vtičnica: G5
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Glass

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 35.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 200 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K
- Nazivni svetlobni tok: 2500 lm
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 146 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- Homologacijske oznake: Skladnost z direktivo RoHS, Potrdilo KEMA Keur
- LED Innovations: EyeComfort

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8720169309562
- EOC: 872016930956200
- Ime izdelka: LED T5 HF 1200mm 17.1W G5 CW HE 1CT/4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.9
- Napetost: AC 70-120 V
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): D
- Poraba energije: 17,1

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 1.163 mm
- Celotna dolžina: 1.163 mm
- Skupna širina: 19 mm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 30K-100K
- Registrska številka za EPREL: 1880099

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169309562
- Neto teža: 0,16 kg
- Bruto teža: 0,17 kg
- Višina: 120,6 cm
- Dolžina: 3,1 cm
- Širina: 2,4 cm



Datum izdaje: 2025-09-20
Različica: 0.188

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com