

# PHILIPS

Žiarovka 100 W,  
A60, E27 × 2

LED

4 000 K

1 521 lm

15 000 h



8718699726959



## Jasné vysokokvalitné osvetlenie LED

Najmodernejšia LED žiarovka je riešením všeobecného osvetlenia pre každodenné interiérové aktivity. Okamžite ušetríte náklady na energie a skráťte intervaly výmeny žiaroviek bez kompromisov v kvalite osvetlenia.

### Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

### Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Žiarovky s dlhou životnosťou – vydržia až 15 rokov

### Svetlo za hranicami osvetlenia

- Jednoduchá LED pre každodenné použitie

# Hlavné prvky

## Jemné LED svetelné zdroje, príjemné na oči



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, oslňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvietiť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre

oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

## 15 000-hodinová priemerná výdrž



Vďaka výdrži až do 15 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 15 rokov.

## Jednoduchá LED pre každodenné použitie



Žiarovka LED na každodenné použitie od spoločnosti Philips je dokonale vhodná na bežné svietenie. Vyžaruje krásne svetlo, je spoľahlivá a cenovo dostupná.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťka: E27
- Typ skla: Matné
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Materiál žiarovky: Plast

## Rozmery žiarovky

- Výška: 11 cm
- Šírka: 6 cm

## Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Plast

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000 h

## Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Nominálny svetelný tok: 1521 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5 s
- Náhradná teplota chromatickosti (men.): 4000 K
- Svetelný tok: 1 521 lm
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0.4
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 121,00 lm/W

## Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

**Iné vlastnosti**

- Účinnosť: 121 lm/W
- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

**Informácie na balení**

- EAN: 8718699726959
- EOC: 871869972695900
- Názov produktu: LED 100W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6

**Príkon**

- Účinnosť (zlomok): 0.5

**Spotreba energie**

- Faktor účinnosti: >0.5
- Napätie: 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 12,5 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 100 W
- Spotreba: 12,5 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Dĺžka: 11 cm

**Menovité hodnoty**

- Menovitá životnosť: 15 000 h

**Technické špecifikácie**

- Frekvencia: 50-60 Hz
- Registračné číslo EPREL: 391877
- Referenčný svetelný tok: Sphere
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 1
- Sieťová frekvencia: 50 to 60 Hz
- Stmievateľné: Nie
- Päťica: E27

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8718699726959
- Netto hmotnosť: 0,1 kg
- Brutto hmotnosť: 0,12 kg
- Výška: 10,8 cm
- Dĺžka: 6,3 cm
- Šírka: 10 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929001312422



Dátum vydania:  
2024-09-10  
Verzia: 0.241

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)