

PHILIPS

Bodové svetidlo
50 W, PAR16, GU10

LED

2700 K

380 lm

15 000 h



8719514353947



Žiarivé LED osvetlenie

LED žiarovky Philips poskytujú vysokú kvalitu osvetlenia, mimoriadne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania.

Svetlo vysokej kvality

- Naučte sa niečo o svetle

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Úspora až 90 % energie

Hlavné prvky

Naučte sa niečo o svetle



Farebná teplota: Svetlo môže mať rôznu farebnú teplotu, ktorá je vyjadrená v kelvinoch (K). Žiarovky s nižšou hodnotou kelvinov vyžarujú teplé a jemnejšie svetlo, zatiaľ čo tie s vyššou hodnotou vyžarujú studenšie a povzbudzujúcejšie svetlo. Index podania farieb (CRI) sa používa na opis efektu, ktorý má svetelný zdroj na vzhľad farieb. Prirodzené slnečné

svetlo má hodnotu CRI 100. Hodnota CRI žiaroviek LED od spoločnosti Philips je vždy vyššia ako 80, vďaka čomu sú farby verné a prirodzené.

Náhrada za štandardnú tradičnú žiarovku



Vďaka svojmu peknému tvaru a známym rozmerom predstavuje moderné osvetlenie v podobe energeticky úspornej štandardnej LED žiarovky. Perfektne udržateľná náhrada za štandardné tradičné žiarovky.

Úspora až 90 % energie



LED svetlá vám ušetria energiu bez toho, aby ste sa museli uspokojiť s nižšou kvalitou svetla. Výmenou existujúcich wolfrámových alebo halogénových žiaroviek ihneď ušetríte vyše 90 % elektrickej energie.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Smerový reflektor
- Päťka: GU10
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Materiál žiarovky: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 30 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36 stupňov (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 380 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 80 lm/W

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Informácie na balení

- EAN: 8719514353947
- EOC: 871951435394700
- Názov produktu: LED 50W GU10 WW 36D ND 1PF/6 DISC

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.53
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 50 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Spotreba: 4,7 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 56 mm
- Celková dĺžka: 56 mm
- Celková šírka: 50 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá maximálna intenzita: 700 cd

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Registračné číslo EPREL: 1825208

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514353947
- Netto hmotnosť: 0,03 kg
- Brutto hmotnosť: 0,04 kg
- Výška: 8,9 cm
- Dĺžka: 5,1 cm
- Šírka: 5,1 cm



Dátum vydania:
2025-09-13
Verzia: 0.295

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com