

PHILIPS

โมดูล LED หลัก

LED

100 มม.

6500K

โมดูล LED

8720169196315



โซลูชันการเปลี่ยนที่เหนือกว่าสำหรับแหล่งกำเนิดแสงในคอมไฟเพดาน

โมดูล MyCare LED เป็นโซลูชันที่เหนือกว่าสำหรับการใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบวงกลม หลอดรุ่นไฟนี้สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย ประหยัดพลังงานสูง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยมาในรูปทรงที่คล้ายกัน

แสงสว่างคุณภาพสูง

- ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้
- การออกแบบออปติคอลพิเศษสร้างการกระจายแสงที่สม่ำเสมอ
- พึงพอใจกับ LED ที่ประหยัดพลังงานโดยไม่ต้องสูญเสียคุณภาพของแสงไฟ ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 64% ในทันทีเมื่อเปลี่ยนมาใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมที่คุณมี

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 20 ปี
- โซลูชันไฟ LED ที่เหนือกว่าเพื่อแทนที่คอมไฟเพดานรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดแสงแบบดั้งเดิมหรือแหล่งกำเนิดแสง LED
- ด้วยคุณสมบัติแม่เหล็ก จึงเข้ากับคอมไฟเพดานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และด้วยตัวเชื่อมต่อ จึงทำให้สามารถเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น

ไฮไลต์

ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้

เมื่อไฟของคุณกระพริบติดต่อกันอย่างรวดเร็ว อาจไม่ดีต่อดวงตาของคุณ ทำให้เกิดอาการปวดหัว และกระทั้งทำให้ผู้ที่ไวต่อแสงแบบไวต่อแสงมีอาการกำเริบ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงปรารถนาและไม่ควรเกิดขึ้น หลอดไฟ LED สามารถกระพริบเนื่องจากการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อกระแสของไดรฟ์เวอร์ อย่างไรก็ตาม

ก็ตามเนื่องจากไฟ LED ของ Philips ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการผันแปรในกระแสของไดรฟ์เวอร์ซึ่งกำจัดปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระพริบ ดังนั้นคุณจะไม่เห็นแสงกระพริบแม้สักนิดเดียว

การออกแบบยอดเยี่ยม

ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 64%

หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 20 ปี

ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 20,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับโซลูชันแสงสว่างที่เหมาะสมได้ยาวนานเกินกว่า 20 ปี

**ขอบเขตการเปลี่ยนที่กว้าง
การเปลี่ยนที่ง่ายดาย**

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: อื่น ๆ
- ช่อง: Other
- ประเภทของกระจก: ฝา
- หรีแสงได้: ไม่มี
- ผิวหลอดไฟ: Frosted

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 1.8 cm
- ความกว้าง: 8.6 cm

การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000
- ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมกว้าง: -20°C ถึง 45°C
- อายุการใช้งานสั้น: 20,000 ชั่วโมง

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 120 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1100 lm
- เวลาออร์มอ์พจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที
- รหัสสี: 865 | CCT of 6500K
- อุณหภูมิสีสัมพัทธ์: 6500 K
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 1,100 lm
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 110 lm/W

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- เครื่องหมายการอนุมัติ: เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
- LED Innovations: EyeComfort

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 110 lm/W
- เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS: ใช่

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8720169196315
- EOC: 872016919631500
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LED MOD 10W 865 APR

กำลังไฟ

- กำลังไฟฟ้าเสมือน (เศษส่วน): 0.5

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 10 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 22 W
- การใช้พลังงาน: 10 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 1.8 cm

ค่าที่กำหนด

- อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 20,000 ชั่วโมง

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz
- ความถี่ของสาย: 50 to 60 Hz
- CRI: 90
- ฐานฝาครอบ: -



วันที่ออก: 2024-04-15
เวอร์ชัน: 0.124

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com