

PHILIPS

โมดูล LED หลัก

LED

100 มม.

6500K

โมดูล LED

8720169298491



โซลูชันการเปลี่ยนที่เหนือกว่าสำหรับแหล่งกำเนิดแสงในคอมไฟเพดาน

โมดูล MyCare LED เป็นโซลูชันที่เหนือชั้นในการแทนที่หลอดฟลูออเรสเซนต์วงกลมแบบดั้งเดิม หลอดไฟนี้เปลี่ยนได้ง่าย ประหยัดพลังงานในระดับสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยยังคงรูปแบบที่คล้ายเดิม

แสงสว่างคุณภาพสูง

- ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้
- การออกแบบออปติคอลพิเศษสร้างการกระจายแสงที่สม่ำเสมอ

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 20 ปี
- โซลูชันไฟ LED ที่เหนือกว่าเพื่อแทนที่คอมไฟเพดานรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดแสงแบบดั้งเดิมหรือแหล่งกำเนิดแสง LED
- ด้วยคุณสมบัติแม่เหล็ก จึงเข้ากับคอมไฟเพดานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และด้วยตัวเชื่อมต่อ จึงทำให้สามารถเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น

ไฮไลต์

ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้

เมื่อไฟของคุณกระพริบติดต่อกันอย่างรวดเร็ว อาจไม่ดีต่อดวงตาของคุณ ทำให้เกิดอาการปวดหัว และกระตังทำให้ผู้ที่ไวต่อแสงแบบไวต่อแสงมีอาการกำเริบ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงปรารถนาและไม่ควรจะเกิดขึ้น หลอดไฟ LED สามารถกระพริบเนื่องจากการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อกระแสของไดรฟ์เวอร์ อย่างไร

ก็ตามเนื่องจากไฟ LED ของ Philips ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการผันแปรในกระแสของไดรฟ์เวอร์ซึ่งกำจัดปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระพริบ ดังนั้นคุณจะไม่เห็นแสงกระพริบแม้สักนิดเดียว

การออกแบบยอดเยี่ยม

หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 20 ปี

ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 20,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับโซลูชันแสงสว่างที่เหมาะสมได้ยาวนานเกินกว่า 20 ปี

ขอบเขตการเปลี่ยนที่กว้าง การเปลี่ยนที่ง่ายดาย

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: อื่น ๆ
- ช่อง: Other
- หรีแสงได้: ไม่มี
- ผิวหลอดไฟ: Frosted
- Bulb Material: Plastic

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 1.8 cm
- ความกว้าง: 8.6 cm

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000
- ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมกว้าง: -20 ถึง +45 °C
- อายุการใช้งานสั้น: 20,000

ความชื้นในการทำงาน

- การทิ้งผลิตภัณฑ์: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 150 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 83
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1300 lm
- เวลาออร์มอัฟจนถึงส่องสว่าง 60%: 0.5
- อุณหภูมิสีสัมพัทธ์: 6500 K
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 1,300 lm
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 92 lm/W

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- เครื่องหมายการอนุมัติ: เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
- LED Innovations: EyeComfort

คุณลักษณะอื่นๆ

- เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS: ใช่

ข้อมูลบรรทัด

- EAN: 8720169298491
- EOC: 872016929849100
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LED MOD 14W G3 865 APR

กำลังไฟ

- กำลังไฟฟ้าเสมือน (เศษส่วน): 0.5

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: AC 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 14 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 22 W
- การใช้พลังงาน: 14 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 13.9 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60
- ขนาด: 86 mm
- หรีแสงได้: ไม่
- ฐานฝาครอบ: -

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169298491
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.09 kg
- ความสูง: 14.5 cm
- ความยาว: 13.2 cm
- ความกว้าง: 2.3 cm



วันที่ออก: 2025-08-30
เวอร์ชัน: 0.156

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com