

PHILIPS

หลอดฟลูออเรสเซนต์
ชนิดแท่ง

T5 Essential

28 วัตต์

G5

โทนแสงสีขาวนวล

927926784058



รูปทรงเพรียวบางเพื่อบ้าน สดใสและมีสไตล์

เลือก T5 ของ Philips สำหรับรูปทรงเพรียวบาง สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายวิธีเพื่อสร้างบรรยากาศให้บ้านคุณสวยมีสไตล์ เทคโนโลยี Super 80 Color จะมอบคุณภาพการส่องสว่างที่เหนือกว่าพร้อมยกระดับการตกแต่งของคุณ

ประหยัดพลังงาน

- ประหยัดพลังงาน

สำหรับการตกแต่งสไตล์โมเดิร์น

- เพื่อบ้านสว่างและมีสไตล์ด้วยรูปทรงเพรียวบาง

ให้แสงสว่างสดใส

- ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

ประสิทธิภาพสูงให้กำลังส่องสว่างสูง

- กำลังส่องสว่างสูงตั้งแต่เริ่มต้น

ไฮไลท์

ประหยัดพลังงาน

ความจำเป็นที่เพรียวยาว

ให้โซลูชันแสงสว่างที่ออกแบบมาให้เล็กกะทัดรัด สวยงามทันสมัยทั้งยังมีความเชื่อถือได้สูงสำหรับการใช้งานภายในบ้าน

เพิ่มความสว่าง

หลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูงที่ผสานกับเทคโนโลยี BrightBoost เพื่อการให้สีสันสดใสและความสว่างเป็นพิเศษ

กำลังส่องสว่างสูงตั้งแต่เริ่มต้น

กำลังส่องสว่างสูงจะให้คุณภาพแสงที่ดีกว่าด้วยแสงสว่างที่มากกว่าและทำให้การประยุกต์ใช้แสงในบ้านมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- ช่อง: G5
- หรีแสงได้: ไม่มี

ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 15,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 82
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาวนวล
- อุณหภูมิสีสัมพัทธ์: 4000
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 2,900 lm
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 94 lm/W

การใช้พลังงาน

- การใช้พลังงาน: 28

ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 2,670 lm
- รูปทรง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่ง
- หรีแสงได้: ไม่มี
- ฐานฝาครอบ: G5



วันที่ออก: 2025-08-30
เวอร์ชัน: 0.612

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com