

PHILIPS

Лампа акцентного
освещения, 35 Вт, MR16,
цоколь GU5.3

Светодиод

2700 К

400 лм

10 000 ч



8719514302396



Яркий светодиодный свет и превосходное качество освещения

Светодиодные лампы Philips излучают приятный теплый белый свет, отличаются невероятно долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря простому и элегантному дизайну лампа идеально заменит стандартную матовую лампу.

Свет высочайшего качества

- Отсутствие видимого мерцания
- Естественный теплый белый свет, как у лампы накаливания

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Форма и размер обычных галогенных ламп акцентного освещения

Особенности

Отсутствие видимого мерцания

Когда свет быстро мигает, это может привести к нагрузке на глаза, головным болям и даже вызвать приступ у людей со светочувствительной эпилепсией. В этом нет нужды и это неприятно. Светодиоды могут мерцать вследствие их быстрого отклика на ток драйвера. Но, так как светодиоды Philips спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму колебания выходного тока драйвера, это позволяет устранить факторы, вызывающие мерцание. Таким образом вы не увидите даже намека на мерцание.

Теплый белый свет, как у лампы накаливания



Эта лампа обладает цветовой температурой 2700 K, благодаря которой создается теплая и спокойная атмосфера, идеальная для отдыха и расслабления. Свет, излучаемый при температуре 2700 K, превосходно подходит для домашнего освещения.

Заменяет галогенные лампы-рефлекторы



Благодаря красивому дизайну и стандартным размерам эта современная капсульная светодиодная лампа идеально заменит обычные галогенные лампы акцентного освещения.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Ненаправленная лампа акцентного освещения
- Розетка: GU5.3
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Прозрачный

Размеры лампы

- Высота: 4,65 см
- Ширина: 5,05 см

Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 10 000 часов

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 120 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 70
- Цветовая температура: 2700 K
- Номинальная светоотдача: 400 лм
- Время прогрева до 60 % света: 0.5 s
- Код цвета: 727 | CCT of 2700K
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 2700 K
- Светоотдача: 400 лм
- Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM): 0,9
- Эффективность (номинальная) (ном.): 80,00 лм/В

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Эффективность: 80 лм/В
- Соответствие стандарту EU RoHS: Да

Информация об упаковке

- EAN: 8719514302396
- EOC: 871951430239600
- Название изделия: ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 827 220V

Мощность

- Коэффициент мощности (доля): 0.5

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220 Вт
- Мощность в ваттах: 5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 35 В
- Энергопотребление: 5 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 4,65 см

Расчетные значения

- Номинальный срок службы: 10 000 часов

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3: 1
- Частота сети: 50 to 60 Hz
- Возможность диммирования: Нет
- Цоколь: GU5.3



Дата выпуска: 2024-04-25
Версия: 0.165

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com