

# PHILIPS

3 лампи на 100 Вт,  
A67, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

2700K

1521 лм

15 000 год



8718699694920



## Яскраве світлодіодне світло

Світлодіодні лампи Philips забезпечують високоякісне світло, надзвичайно тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Дізнайтесь про світло

### Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

### Обирайте рішення, що захищає природу

- Заощаджує до 90% електроенергії

# Найважливіше

## Дізнайтесь про світло



Кольорова температура : світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (K). Лампи із низькими показниками кельвінів видають тепле, спокійніше світло, в той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше та підбадьорюють. CRI: індекс передачі кольору (CRI) описує вплив джерела світла на суб'єктивне сприйняття

кольорів. У природного сонячного світла CRI дорівнює 100. Індекс CRI світлодіодних ламп Philips LED завжди вище від 80, що забезпечує правдивість та природність кольорів.

## Замінює стандартні лампи розжарювання



Ця енергозберігаюча стандартна світлодіодна лампа вирізняється сучасним дизайном, який поєднує витончену форму із знайомим розміром. Ідеальна екологічна заміна традиційним стандартним лампам розжарювання.

## Заощаджує до 90% електроенергії



Отримайте економію енергії, яку забезпечують світлодіодні лампи, і збережіть високу якість світла. Почніть заощаджувати понад 90% енергії одразу після заміни своїх ламп розжарювання або галогенних ламп

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 1521 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.4
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 117

### Інформація про упаковку

- EAN: 8718699694920
- EOC: 871869969492002
- Назва продукту: LED 100W A67 E27 WW FR ND 3PF/6 DISC

### Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.54
- Напруга: 220-240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 100
- Маркування енергоефективності (EEL): E
- Живлення: 13
- Споживання енергії кВт/1000 год: 13

### Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 120 mm
- Загальна довжина: 120 mm
- Загальна ширина: 60 mm

### Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

### Технічні характеристики

- Частота: 50-60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 397615

### Лампа

- Можливе оновлення прог. забезпечення: Ні

### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699694920
- Вага нетто: 0,15 kg
- Вага брутто: 0,19 kg
- Висота: 15,8 cm
- Довжина: 6 cm
- Ширина: 14,8 cm



Дата виходу: 2026-07-01  
Версія: 0.736

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)