

PHILIPS

Точкова лампа,
35 Вт MR16 GU5.3

СВІТЛОДІОДНА

2700K

400 лм

10 000 год



8719514302396



Яскраве світлодіодне освітлення, відмінна якість світла

Світлодіодні лампи Philips випромінюють тепле біле світло, приємне для очей, відрізняються надзвичайно довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки простому та елегантному дизайну ця лампа стане ідеальною заміною традиційних матових ламп.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Без помітного мерехтіння
- Справжнє тепле біле світло, схоже на лампу розжарювання

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до галогенних точкових ламп

Найважливіше

Без помітного мерехтіння

Якщо джерело світла мерехтить, швидко змінюючи яскравість, воно може втомлювати очі, викликати головний біль та навіть провокувати напади фоточутливої епілепсії. Таке світло неприємне — але цей ефект зовсім не обов'язковий! Світлодіоди можуть мерехтіти, тому що вони швидко реагують на зміни струму від драйвера. Однак світлодіодні лампи Philips сконструйовано таким чином, щоб мінімізувати коливання вихідного струму драйвера, виключити фактори, які зумовлюють мерехтіння. Так що ви зовсім не побачите мерехтіння.

Тепле біле світло, схоже на лампу розжарювання



Кольорова температура цієї лампи складає 2700K, тому вона створює теплу, затишну атмосферу, ідеальну для відпочинку. Світло з температурою 2700K оптимальне для освітлення оселі

Замінює галогенні рефлекторні лампи



Сучасна світлодіодна капсулоподібна лампа звичайних розмірів та приємної форми. Ідеальна заміна традиційних галогенних точкових ламп, яка довго служитиме та зберігатиме довкілля.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Розсіяне точкове освітлення
- Цоколь: GU5.3
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Покриття лампи: Прозорий

Розміри лампи

- Висота: 4,65 cm
- Ширина: 5,05 cm

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 10 000 година (-н)

Характеристики світла

- Кут розсіювання променя: 120 °
- Індекс кольоропередачі (CRI): 70
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 400 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: 0.5 s
- Код кольору: 727 | CCT of 2700K
- Корельована колірна температура (ном.): 2700 K
- Світловий потік: 400 lm
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 0,9
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 80,00 lm/W

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Ефективність: 80 lm/W
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514302396
- EOC: 871951430239600
- Назва продукту: ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 827 220V

Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.5

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220 V
- Потужність (Вт): 5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 35 W
- Споживана потужність: 5 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 4,65 cm

Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації:
10 000 година (-н)

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Значення мерехтіння (PstLM) —
значення мерехтіння відповідно до EN
61000-3-3: 1
- Частота лінійного сканування: 50 to
60 Hz
- З регульованою яскравістю: Ні
- Розташування виводів: GU5.3



Дата виходу: 2024-04-25
Версія: 0.165

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com