





SMART OUTDOOR WALL LIGHT CLASSIC


Installation manual
wizconnected.com



x3




x2






x1





Excluded



PH#2














> 3.94FT/
1.2M



©2023 Signify Holding

signify

3241 661 04381



WIZ



© 2023 Signify Holding

 **signify**

wizconnected.com

3241 661 05691

Last update: 08/2023

EN - SAFETY INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing this WiZ product, we highly appreciate your choice for the WiZ brand and wish you lots of pleasure using your product. This manual B contains definitions of all potentially applicable parameters & specifications with icons, as per International norms and safety standards. However not all of them may be applicable for the product you purchased - please refer to the icons in the Manual A, for the ones which are particularly applicable for this product.

The manufacturer advises the correct use of lighting fittings! Therefore always follow these instructions to ensure correct and safe installation and functioning of the fitting, and keep them for future reference. Always consult a professional in advance, for choosing the right fastener for a secure mounting of the product. Take into account the weight of the product and the material of the mounting surface. If in doubt, consult a qualified or licensed electrician or contact your retail outlet. Ensure the product is always installed according to relevant regulations. Certain regulations indicate that electrical products must be installed only by a licensed electrician. Always switch off the power prior to installation, maintenance or repair activities. Observe the correct colour of the wiring before installation: white (N), black (L) and if protection class I, yellow/green (earth). Mount wall lights out of children's reach. If the product is mounted on a metallic surface, this surface must be bonded to the protective earth conductor or to the equipotential bonding conductor of the installation. Always tighten the terminal screws firmly, especially attachments for low voltage wiring (12 V) (if applicable). It is highly recommended to regularly check and re-tighten the terminal screws over time. Keep packaging materials out of children's reach. (e.g. plastic bags,...). Maintain interior lighting with a dry cloth duster, do not use abrasives or solvents. Avoid liquids on all electrical parts. Immediately replace a cracked or broken translucent cover and only use manufacturer approved parts. It is advised to only use "WiZ"-branded bulbs.

Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance.

The Bluetooth® word and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, INC.

Product appearance may vary from image shown.

CAUTION - RISK OF FIRE. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED. DANGER - RISK OF SHOCK - DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLATION.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with ISSED Canada's license-exempt RSS(s). This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.

2. Increase the separation between the equipment and receiver.

3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with FCC / ISSED RSS RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm (8 inches) between the device and user body.

English:

Wire Connectors Instructions:

1. Turn off power before installing or removing connectors.

2. Strip wires 3/8" (9.5mm). For #16 and smaller wires, strip 1/2" (12.7mm).

3. Pre-twisting unnecessary, hold stripped wires together with ends even. Lead stranded wires slightly.

4. Align any frayed strands or conductors.

5. Push wires into connector and screw on until two twists are visible in wires.

For use with copper to copper conductor.

Temperature Rating: 105°C (221°F) Max.

Voltage Rating: 300V Max.


Listed as a PRESSURE-TYPE wire connector on the following Solid and /or Stranded wire combinations:

For UL Listed, CSA and CQC Certified

1 #14	1 #14 w/1 to 3 #20 or #22	2 #16 w/1 or 2 #20	2 #18 w/1 to 3 #20 or #22
1 to 3 #16	1 #16 w/1 to 3 #18	2 #16 w/1 #20 w/1 #22	3 #18 w/1 or 2 #20 or #22
1 to 4 #18	1 #16 w/1 #18 w/1 #20	2 #16 w/1 to 3 #22	4 #18 w/1 #22
3 to 5 #20	1 #16 w/1 to 4 #20 or #22	1 #18 w/1 to 4 #20 or #22	3 #20 w/1 or 2 #22
2 #22	1 #16 w/1 #22 w/1 #18 or #20	1 or 2 #18 w/1 #20 w/1 #22	4 #20 w/1 #22
1 #14 w/1 or 2 #18	2 #16 w/1 #18		

Strip wires 3/8" (9.5 mm) for wire combinations below:

1 #14 w/1 #16	1 #14 w/1 #18
---------------	---------------



FR - INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir acheté ce produit WiZ, nous apprécions grandement votre confiance en la marque WiZ et vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de l'utilisation de votre produit. Ce manuel B contient les définitions de tous les paramètres et de toutes les caractéristiques techniques potentiellement applicables sous forme d'icônes, conformément aux normes internationales et aux normes de sécurité. Cependant, ces paramètres et caractéristiques ne s'appliquent, peut-être pas tous au produit que vous avez acheté : veuillez consulter les icônes sur le manuel A pour savoir lesquels correspondent à ce produit. Le fabricant recommande une utilisation correcte des luminaires ! Par conséquent, suivez toujours ces consignes pour garantir une installation et un fonctionnement corrects et sûrs du luminaire, et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement. Consultez toujours un professionnel pour choisir l'attache adéquate pour une fixation sécurisée du produit. Prenez en compte le poids du produit et les matériaux de la surface de fixation. En cas de doute, consultez un électricien qualifié ou sous licence ou contactez votre revendeur. Assurez-vous que le produit est toujours installé conformément aux réglementations applicables. Certaines réglementations stipulent que les produits électriques doivent être installés par un électricien qualifié. Mettez toujours l'appareil hors tension avant toute opération d'installation, d'entretien ou de réparation. Soyez attentif à la couleur des câbles avant l'installation : blanc (N), noir (L) et jaune/vert (masse) si l'appareil appartient à la classe I. Installez les appliques murales hors de portée des enfants. Si vous fixez le produit sur une surface métallique, celle-ci doit être reliée au conducteur de terre ou au conducteur d'équipotentialité de l'installation pour des raisons de sécurité. Veillez à toujours bien serrer les vis de borne, en particulier pour les accessoires des installations à basse tension (12 V) (le cas échéant). Il est fortement recommandé de contrôler et de resserrer régulièrement les vis de borne au fil du temps. Conservez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants, (sacs en plastique, etc.) Entretenez l'éclairage intérieur avec un chiffon en tissu sec, n'utilisez pas d'abrasifs ni de solvants. Évitez tout contact des pièces électriques avec des liquides. Un cache translucide fissuré ou cassé doit immédiatement être remplacé. Utilisez exclusivement des pièces de rechange approuvées par le fabricant. Il est recommandé d'utiliser uniquement des ampoules de marque « WiZ ».

Wi-Fi® et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, INC.

L'apparence du produit peut différer de l'image montrée.

ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT? PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS. DANGER - RISQUE DE CHOC - COUPER L'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptions de licence d'ISDE Canada. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles avec les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

-- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

-- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

-- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition FCC / ISDE RSS RF établies pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm (8 pouces) entre l'appareil et le corps de l'utilisateur.

Français:

Instructions de pose des connecteurs :

1. Coupez le courant avant d'installer ou d'enlever les connecteurs.

2. Dénudez les fils de 9,5mm (3/8 po). Pour les fils de calibre 16 et plus petits, dénudez de 12,7mm (1/2 po).

3. Il n'est pas nécessaire de pré-torsader, tenez les fils dénudés ensemble avec les extrémités à égalité.

Torsadez légèrement les fils torsonnés (en brins).

4. Alignez tous les brins ou conducteurs effilochés.

5. Insérez les fils dans le connecteur et vissez jusqu'à ce que deux torsades soient visibles dans les fils.

Pour utilisation avec fils conducteurs de cuivre à cuivre

Température de service : 105 °C (221°F) max.

Tension de service : 300V max.


Homologué en tant que connecteur de type à pression pour les combinaisons de fils massifs et torsonnés suivantes :

Pour fils homologués UL, CSA et CQC

1 #14	1 #14 w/1 à 3 #20 ou #22	2 #16 w/1 ou 2 #20	2 #18 w/1 à 3 #20 ou #22
1 to 3 #16	1 #16 w/1 à 3 #18	2 #16 w/1 #20 w/1 #22	3 #18 w/1 ou 2 #20 ou #22
1 to 4 #18	1 #16 w/1 #18 w/1 #20	2 #16 w/1 à 3 #22	4 #18 w/1 #22
3 to 5 #20	1 #16 w/1 à 4 #20 ou #22	1 #18 w/1 à 4 #20 ou #22	3 #20 w/1 ou 2 #22
2 #22	1 #16 w/1 #22 w/1 #18 ou #20	1 or 2 #18 w/1 #20 w/1 #22	4 #20 w/1 #22
1 #14 w/1 or 2 #18	2 #16 w/1 #18		

6. Dénuder les fils sur 3/8 po (95 mm) pour les combinaisons de fils ci-dessous :

1 #14 w/1 #16	1 #14 w/1 #18
---------------	---------------



ES - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por comprar este producto WiZ, valoramos que haya elegido la marca WiZ y le deseamos que disfrute usando su producto. Este manual B contiene definiciones de todos los posibles parámetros y especificaciones aplicables con iconos, de conformidad con las normas internacionales y de Seguridad. Sin embargo, es posible que algunos no sean aplicables al producto que ha adquirido; consulte los iconos del manual A adicional para ver los que son aplicables a este producto.

El fabricante aconseja un uso correcto de los accesorios de iluminación. Por tanto, siga siempre estas instrucciones para garantizar una instalación y un funcionamiento correctos y seguros del accesorio. Conserve las instrucciones para su consulta futura. Consulte siempre a un profesional para elegir el cierre adecuado para instalar el producto de forma segura. Tenga en cuenta el peso del mismo y el material de la superficie de montaje. En caso de duda, consulte a un electricista cualificado o autorizado o póngase en contacto con su distribuidor. Asegúrese de que el producto está siempre instalado de acuerdo con las normativas pertinentes. Ciertas normativas indican que solo los electricistas autorizados deben instalar los productos eléctricos. Apague siempre el interruptor de alimentación antes de realizar tareas de instalación, mantenimiento o reparación. Observe el color de los cables antes de la instalación: blanco (N), negro (L) y, si se usa protección de clase I, amarillo/verde (tierra). Instale los apliques fuera del alcance de los niños. Si instala el producto sobre una superficie metálica, esta superficie se debe adherirse al conductor de tierra protector o al conductor de tierra equipotencial de la instalación. Apriete siempre los tornillos del terminal con firmeza, especialmente las conexiones de los cables de bajo voltaje (12 V) (si procede). Es muy recomendable comprobar y volver a apretar los tornillos con regularidad. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños (p. ej., las bolsas de plástico). Limpie el elemento de iluminación interior con un paño seco, no utilice productos abrasivos ni disolventes y evite el contacto con líquidos en todas partes eléctricas. Reemplace de inmediato la tapa transparente si se agrieta o se rompe, y utilice únicamente piezas aprobadas por el fabricante. Se aconseja utilizar exclusivamente bombillas de la marca "WiZ".

Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, INC.

La apariencia del producto puede variar de la imagen mostrada.

PRECAUCIÓN - RIESGO DE INCENDIO. ESTE PRODUCTOR DEBE SER INSTALADO SEGUN EL CODIGO DE INSTALACION APLICABLE POR UNA PERSONA QUE CONOZCA LA CONSTRUCCION Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS RIESGOS QUE SUPONE. PELIGRO - RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA - DESCONECTE LA ENERGIA ANTES DE LA INSTALACION.

Este dispositivo contiene transmisores y receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de ISED Canadá. Este dispositivo cumple con la parte 15 del reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento anormal. NOTA: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera y usa energía de radiofrecuencia, y puede irradiarla. Si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede comprobarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

-- Reorientar o reubicar la antena receptora.

-- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

-- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

-- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio o TV para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización al usuario para poner el equipo en funcionamiento.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiofrecuencia de los RSS FCC/ISED establecidos para un entorno no controlado.

Este dispositivo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el dispositivo y el cuerpo del usuario.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Español:

Instrucciones para los conectores para alambres:

1. Apague la alimentación eléctrica antes de instalar o quitar los conectores.

2. Pese 3/8" (9.5mm) de los alambres. Si los alambres son del #16 o más pequeños, pese 1/2" (12.7mm).

3. No es necesario torcerlos primero. Sostenga los alambres pelados juntos, con las puntas parejas.

Enderece ligeramente los alambres torcidos.

4. Alinee todos los hilos o conductores que no estén chuecos.

5. Introduzca los alambres en el conector y atornille hasta que vea dos vueltas en los alambres.

Para uso con conductores de cobre

Temperatura máxima: 105°C (221°F).

Tensión nominal: 300V máx.

Clasificado como conector TIPO A PRESIÓN en las siguientes combinaciones de alambres sólidos y/o torcidos:

Para alambres con certificación UL Listed, CSA y CQC

1 #14	1 #14 w/1 to 3 #20 or #22	2 #16 w/1 or 2 #20	2 #18 w/1 to 3 #20 or #22
1 to 3 #16	1 #16 w/1 to 3 #18	2 #16 w/1 #20 w/1 #22	3 #18 w/1 or 2 #20 or #22
1 to 4 #18	1 #16 w/1 #18 w/1 #20	2 #16 w/1 to 3 #22	4 #18 w/1 #22
3 to 5 #20	1 #16 w/1 to 4 #20 or #22	1 #18 w/1 to 4 #20 or #22	3 #20 w/1 or 2 #22
2 #22	1 #16 w/1 #22 w/1 #18 or #20	1 or 2 #18 w/1 #20 w/1 #22	4 #20 w/1 #22
1 #14 w/1 or 2 #18	2 #16 w/1 #18		

*Pele 3/8" (9.5mm) de los cables para las combinaciones de los cables siguientes:

1 #14 w/1 #16	1 #14 w/1 #18
---------------	---------------

