

# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos

**Nombre o marca comercial del proveedor:** PHILIPS

**Dirección del proveedor:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Número 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Identificador del modelo:** 8711500264725

## Tipo de fuente luminosa:

|                                                                        |          |                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------|
| Tecnología de iluminación utilizada:                                   | otras FL | No direccional o direccional:    | NDLS |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa<br>(u otra interfaz eléctrica) | G13      |                                  |      |
| De red o no de red:                                                    | NMLS     | Fuente luminosa conectada (CLS): | No   |
| Fuente luminosa de color variable:                                     | No       | Envolvente:                      | -    |
| Fuente luminosa de alta luminancia:                                    | No       |                                  |      |
| Protección antideslumbramiento:                                        | No       | Atenuable:                       | Sí   |

## Parámetros del producto

| Parámetro                                                                                                                                         | Valor                  | Parámetro                                                                                                                                                                                | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Parámetros generales del producto:</b>                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                          |       |
| Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo                                                            | 50                     | Clase de eficiencia energética                                                                                                                                                           | G     |
| Flujo luminoso útil ( $\phi_{use}$ ), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°) | 3 925 en Esfera (360°) | Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse | 6 500 |
| Potencia en modo encendido ( $P_{encendido}$ ), expresada en W                                                                                    | 49,8                   | Potencia en modo de espera ( $P_{sb}$ ), expresada en W y redondeada al segundo decimal                                                                                                  | 0,00  |

|                                                                                                                                                                |             |       |                                                                                                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Potencia en modo de espera en red ( $P_{red}$ ) para CLS, expresada en W y redondeada al segundo decimal                                                       |             | -     | Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse | 82                                  |
| Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros) | Altura      | 1 514 | Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga                          | Véase la imagen en la última página |
|                                                                                                                                                                | Anchura     | 28    |                                                                                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                | Profundidad | 28    |                                                                                                                  |                                     |
| Declaración de potencia equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                             |             | -     | En caso afirmativo, potencia equivalente (W)                                                                     | -                                   |
|                                                                                                                                                                |             |       | Coordenadas cromáticas (x e y)                                                                                   | 0,313<br>0,337                      |

(a) - : no aplicable;

(b) - : no aplicable;

