



La especificación más competitiva de luz descendente para un costo total de propiedad atractivo y compatibilidad de sistemas

GreenSpace G5

GreenSpace Gen5 es la nueva familia de empotrables LED que combinan eficiencia y confort de la luz con variedad de productos y compatibilidad de sistemas.

Beneficios

- Eficacia energética
- Diseño compacto
- Iluminación inteligente

Características

- Gran eficiencia óptica
- Formato compacto
- Compatible con DALI/DALI-VLC/POE

GreenSpace G5

Aplicaciones



- Oficina
- centro comercial
- hoteles
- tiendas minoristas, etc.

Versions



GreenSpace Gen5 DN39XB D200 WH

Plano de dimensiones



Información general	
Marca CE	Marca CE
Controlador incluido	Sí
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Información técnica sobre la luz	
Tipo de cubierta óptica	Recipiente transparente con cubierta blanca
Índice de producción de color (IRC)	>80
Tipo óptico	Brillo intenso, altamente reflectante
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Negro y blanco
Aprobación y aplicación	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Código de protección de impacto mec.	IK02
Código de protección de ingreso	IP20
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L80B50	43.000 hora(s)
Vida útil media L90B50	20.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo del haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada	Eficacia luminica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401581741	DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM	85 °	4000 K	96 lm/W	1.100 lm
911401585541	DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM	85 °	4000 K	110 lm/W	1.600 lm
911401582141	DN392B LED16/840 PSD D200 WH GM	92 °	4000 K	110 lm/W	1.600 lm
911401582441	DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM	92 °	3000 K	102 lm/W	2.100 lm
911401582541	DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM	92 °	4000 K	107 lm/W	2.200 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401581741	DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM	11,5 W	911401585541	DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM	15,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401582141	DN392B LED16/840 PSD D200 WH GM	15,5 W
911401582441	DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401582541	DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM	20,5 W

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401581741	DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401585541	DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401582141	DN392B LED16/840 PSD D200 WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401582441	DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401582541	DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Tasa de falla del controlador a
		5.000 h
911401581741	DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM	0,12 %
911401585541	DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM	0,16 %
911401582141	DN392B LED16/840 PSD D200 WH GM	0,16 %

Order Code	Full Product Name	Tasa de falla del controlador a
		5.000 h
911401582441	DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM	0,12 %
911401582541	DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM	0,12 %

