



Доступное решение на основе светодиодов

Essential LEDspot Reflectors

Лампы с отражателем Essential LEDspot прекрасно подходят для точечного и общего освещения и дают теплый, похожий на галогенный, и холодный свет. Они совместимы с большинством существующих светильников с цоколем E14 или E27 и предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания с отражателем. Лампы с отражателем Essential LEDspot существенно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание.

Преимущества

- Теплый и холодный белый свет
- Энергосбережение до 92% по сравнению с галогеновыми лампами
- Снижение стоимости обслуживания

Характеристики

- Удобная модернизация ламп R50, R63 и R80
- Срок службы: 15 000 часов
- Без инфракрасного и ультрафиолетового спектра
- Не содержит ртути и опасных материалов — соответствие RoHS

Применение

- Гостиницы, рестораны, бары, кафе, музеи, магазины
- Холлы, коридоры, лестницы, туалеты, стойки регистрации, выставки, шкафы-витрины

Essential LEDspot Reflectors

Versions





LEDspot ESS 7W E27 R63 827-865
12D ND RCA



LEDspot ESS 10W E27 R80
827-865 12D ND RCA

Чертеж размеров



Product	D	C
ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	63 mm	102 mm
ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	63 mm	102 mm

Product	D	C
ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	80 mm	115 mm

Essential LEDspot Reflectors

Общая информация	
Цоколь	E27
Срок службы (часов)	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Номинальный срок службы	15 000 часов
Технические характеристики освещения	
Угол пучка света (ном.)	120 °
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Частота сети	50 to 60 Hz
Время включения (ном.)	0,5 s
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)		
		температура (ном.)	Код цвета	Светоотдача
929002965887	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63	2700 K	827	980 лм
929002965987	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63	4000 K	840	980 лм
929002966287	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80	4000 K	840	1 150 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Эквивалент мощности
929002965887	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	9 B	70 B
929002965987	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	9 B	70 B

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Эквивалент мощности
929002966287	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	10 B	80 B

Температура

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929002965887	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	80 °C
929002965987	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	80 °C

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929002966287	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	85 °C

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
929002965887	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	R63
929002965987	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	R63

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
929002966287	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	R80

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
929002965887	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	9 kWh
929002965987	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	9 kWh

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
929002966287	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	10 kWh

Essential LEDspot Reflectors

