



Доступное решение на основе светодиодов

Essential LEDspot Reflectors

Лампы с отражателем Essential LEDspot прекрасно подходят для точечного и общего освещения и дают теплый, похожий на галогенный, и холодный свет. Они совместимы с большинством существующих светильников с цоколем E14 или E27 и предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания с отражателем. Лампы с отражателем Essential LEDspot существенно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание.

Преимущества

- Теплый и холодный белый свет
- Энергосбережение до 92% по сравнению с галогеновыми лампами
- Снижение стоимости обслуживания

Характеристики

- Удобная модернизация ламп R50, R63 и R80
- Срок службы: 15 000 часов
- Без инфракрасного и ультрафиолетового спектра
- Не содержит ртути и опасных материалов — соответствие RoHS

Применение

- Гостиницы, рестораны, бары, кафе, музеи, магазины
- Холлы, коридоры, лестницы, туалеты, стойки регистрации, выставки, шкафы-витрины




Essential LEDspot Reflectors

Versions



LEDspot ESS 4W E14 R50 827-865
12D ND RCA

Чертеж размеров



Product	D	C
ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 827	50 mm	86 mm
ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	50 mm	86 mm
ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 865	50 mm	86 mm

Product	D	C
ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	63 mm	102 mm
ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	63 mm	102 mm
ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 865	63 mm	102 mm

Product	D	C
ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 827	80 mm	115 mm
ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	80 mm	115 mm
ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 865	80 mm	115 mm

Essential LEDspot Reflectors

Общая информация	
Срок службы (часов)	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Номинальный срок службы	15 000 часов
Технические характеристики освещения	
Угол пучка света (ном.)	120 °
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Частота сети	50 to 60 Hz
Время включения (ном.)	0,5 s
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь
929002965587	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 827	E14
929002965687	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	E14
929002965787	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 865	E14
929002965887	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	E27
929002965987	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	E27
929002966087	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 865	E27
929002966187	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 827	E27
929002966287	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	E27
929002966387	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 865	E27

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Коррелированная	Код	Светоотдача
		цветовая температура (ном.)		
929002965587	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 827	2700 K	827	640 лм
929002965687	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	4000 K	840	640 лм
929002965787	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 865	6500 K	865	640 лм
929002965887	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	2700 K	827	980 лм
929002965987	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	4000 K	840	980 лм

Order Code	Full Product Name	Коррелированная	Код	Светоотдача
		цветовая температура (ном.)		
929002966087	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 865	6500 K	865	980 лм
929002966187	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 827	2700 K	827	1 150 лм
929002966287	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	4000 K	840	1 150 лм
929002966387	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 865	6500 K	865	1 150 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Эквивалент	
		Энергопотребление	мощности
929002965587	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 827	6 B	50 B
929002965687	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	6 B	50 B
929002965787	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 865	6 B	50 B
929002965887	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	9 B	70 B
929002965987	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	9 B	70 B

Order Code	Full Product Name	Эквивалент	
		Энергопотребление	мощности
929002966087	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 865	9 B	70 B
929002966187	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 827	10 B	80 B
929002966287	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	10 B	80 B
929002966387	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 865	10 B	80 B

Essential LEDspot Reflectors

Температура

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929002965587	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 827	70 °C
929002965687	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	70 °C
929002965787	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 865	70 °C
929002965887	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	80 °C
929002965987	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	80 °C

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929002966087	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 865	80 °C
929002966187	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 827	85 °C
929002966287	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	85 °C
929002966387	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 865	85 °C





Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
929002965587	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 827	R50
929002965687	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	R50
929002965787	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 865	R50
929002965887	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	R63
929002965987	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	R63

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
929002966087	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 865	R63
929002966187	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 827	R80
929002966287	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	R80
929002966387	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 865	R80

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/ 1000 ч
929002965587	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 827	6 kWh
929002965687	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	6 kWh
929002965787	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 865	6 kWh
929002965887	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	9 kWh
929002965987	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	9 kWh
929002966087	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 865	9 kWh
929002966187	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 827	10 kWh
929002966287	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	10 kWh
929002966387	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 865	10 kWh



Essential LEDspot Reflectors

