



LED- Architekturflutlicht für feste oder dynamische Beleuchtung.

UniFlood C

UniFlood C ist ein kreisförmiges, für den Außenbereich zugelassenes, kosteneffizientes LED-Architekturflutlicht, entwickelt für Anwendungen in der Fassaden-, Landschafts- und Außenbeleuchtung. Dank der stabilen mechanischen Konstruktion und dem hocheffizienten optischen Design eignet es sich hervorragend für die Beleuchtung von mehrstöckigen Außenfassaden, Brücken, Sehenswürdigkeiten und Denkmälern. Erhältlich in Weiß, monochromatischen Farben, RGB, RGBW und Tunable White. Sechs verschiedene Streulinsen, vom schmalen Spot bis zum breiten Flutlicht sowie eine DMX512/RDM-Steuerungsoption ermöglichen es Architekten und Designern, eine breite Palette an Konzepten und Designs ohne Einschränkungen zu erforschen.

Vorteile

- Erhältlich in Weiß, monochromatischen Farben, RGB, RGBW und Tunable White
- Breites Spektrum an Abstrahlungswinkeln von engstrahlend bis breitstrahlend
- Optional erhältlich mit DMX512/RDM-Steuerungsschnittstelle

Merkmale

- Robustes Design & IP66 für Außenanwendungen
- Drainagekonzept für eine verminderte Ansammlung von Schmutz und Wasser
- Verfügbare optische Verteilungen: 3,5°, 5°, 15°, 30°, 45° und 60°
- Einstellbarer Neigungswinkel $\pm 90^\circ$
- Verdrahtung für DMX-Signal über spezielle Kabel mit IP67-Steckverbindern

Anwendung

- Brücken, Monumente, Fassaden
- Landschaft
- Plätze und Parkanlagen

Hinweise

- Nur für Außenanwendungen

