




UniStrip G4: la mejor luminaria LED lineal de su clase para uso en exterior con montaje en superficie para aplicaciones de iluminación arquitectónica dinámica y fija

UniStrip G4

UniStrip G4 es una luminaria LED para exteriores con montaje en superficie que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación arquitectónica de fachadas y exteriores. Una familia que se adapta a todas tus necesidades: proyección de luz, iluminación rasante y, además, alumbrado por proyección lineal. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hacen de ella la opción ideal para iluminación de fachadas de edificios, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación lineal. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable y opción de control DMX disponible con hasta 8 píxeles (8ID) para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

Beneficios

- Hay disponibles versiones LED de alta y baja potencia
- Varias lentes dispersoras que encajan en todas las aplicaciones
- Soportes ajustables e intercableado para una conexión integral

Características

- Seis subfamilias con rangos de potencia de 3 W a 120 W
- Versiones de CC y CA
- Disponible con haz estrecho, mediano, ancho y asimétrico
- Filtros antideslumbramiento opcionales para mayor confort visual

Aplicaciones

- Puentes, monumentos y fachadas
- Paisajismo
- Parques y plazas


Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Versions





BCP385 6LED RGBNW 220V A7
L52 DMX standard




BCP381

Plano de dimensiones



Plano de dimensiones



UniStrip G4

Detalles del producto


UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo




UniStrip G4 Detail Photo



159A3710 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



Detalles del producto

UniStrip G4 Detail Photo



UniStrip G4 Detail Photo



159A3731 Detail Photo



Información general	
Marca CE	Marca CE
Datos técnicos de la luz	
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Gris oscuro
Aprobación y aplicación	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06
Código de protección de entrada	IP66

Información general

	Full Product	Driver	Marca de	Fuente de	Número
Order Code	Name	incluido	inflamabilidad	luz	de
94534099	BCP385 12LED RGBNW 220V A7 L100 DMX	Sí	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	1 unidad
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	No	-	-	-
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	No	-	-	-

	Full Product	Driver	Marca de	Fuente de	Número
Order Code	Name	incluido	inflamabilidad	luz	de
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	No	-	-	-
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	No	-	-	-
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	No	-	-	-
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	No	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Driver incluido	Marca de inflamabilidad	Fuente de luz sustituible	Número de unidades de equipo
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	No	-	-	-
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	No	-	-	-
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	No	-	-	-
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	No	-	-	-
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	No	-	-	-
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	No	-	-	-
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	No	-	-	-
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	No	-	-	-
51425699	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	No	-	-	-
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	No	-	-	-
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	No	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	-
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	No	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	-
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	No	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	-
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	No	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	-
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	No	Para su montaje en superficies	No	-

Order Code	Full Product Name	Driver incluido	Marca de inflamabilidad	Fuente de luz sustituible	Número de unidades de equipo
			normalmente inflamables		
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	No	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	-
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	No	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	-
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	No	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	-
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	No	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	-
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	No	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	-
72540999	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	No	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	-
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	No	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	-
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	No	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	-
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	No	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	-
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	No	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	-
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	No	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	-
51975699	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	No	Para su montaje en superficies	No	-

				Fuente de luz	Número de unidades de equipo
Order Code	Full Product Name	Driver incluido	Marca de inflamabilidad	sustituible	de equipo
			normalmente inflamables		
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	No	Para su montaje en superficies	No	-
			normalmente inflamables		
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	No	Para su montaje en superficies	No	-
			normalmente inflamables		
72536299	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	No	Para su montaje en superficies	No	-
			normalmente inflamables		
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	No	Para su montaje en superficies	No	-
			normalmente inflamables		
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	No	Para su montaje en superficies	No	-
			normalmente inflamables		
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	No	Para su montaje en superficies	No	-
			normalmente inflamables		
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	No	Para su montaje en superficies	No	-
			normalmente inflamables		
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	No	Para su montaje en superficies	No	-
			normalmente inflamables		

				Fuente de luz	Número de unidades de equipo
Order Code	Full Product Name	Driver incluido	Marca de inflamabilidad	sustituible	de equipo
72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	No	Para su montaje en superficies	No	-
			normalmente inflamables		
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	No	Para su montaje en superficies	No	-
			normalmente inflamables		
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	No	Para su montaje en superficies	No	-
			normalmente inflamables		
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	No	Para su montaje en superficies	No	-
			normalmente inflamables		
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	No	Para su montaje en superficies	No	-
			normalmente inflamables		
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	No	Para su montaje en superficies	No	-
			normalmente inflamables		
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	No	Para su montaje en superficies	No	-
			normalmente inflamables		

Datos técnicos de la luz

		Apertura del haz de luz de la luminaria	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Tipo de cierre óptico/lente	Índice de reproducción cromática (IRC)	Flujo luminoso	Tipo de óptica exterior
Order Code	Full Product Name							
94534099	BCP385 12LED RGBNW 220V A7 L100 DMX	15° x 40°	Rojo, verde, azul, y blanco	-	Plana transparente	-	3.047 lm	Asimétrica
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-	Blanco cálido	2700 K	Vidrio transparente	80	200 lm	-
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-	Blanco cálido	3000 K	Vidrio transparente	80	195 lm	-
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-	Blanco neutro	4000 K	Vidrio transparente	80	205 lm	-
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-	Blanco cálido	3000 K	Vidrio transparente	80	490 lm	-
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-	Blanco cálido	2700 K	Vidrio transparente	80	495 lm	-
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-	Blanco cálido	2700 K	Vidrio transparente	80	485 lm	-
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-	Blanco cálido	3000 K	Vidrio transparente	80	485 lm	-

Order Code	Full Product Name	Apertura del haz de luz de la luminaria	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Tipo de cierre óptico/lente	Índice de reproducción cromática (IRC)	Flujo luminoso	Tipo de óptica exterior
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-	Blanco neutro	4000 K	Vidrio transparente	80	515 lm	-
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-	Blanco cálido	3000 K	Vidrio transparente	80	975 lm	-
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-	Blanco cálido	2700 K	Vidrio transparente	80	985 lm	-
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-	Blanco cálido	3000 K	Vidrio transparente	80	985 lm	-
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-	Blanco neutro	4000 K	Vidrio transparente	80	1.045 lm	-
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-	Blanco cálido	3000 K	Vidrio transparente	80	960 lm	-
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-	Blanco neutro	4000 K	Vidrio transparente	80	1.020 lm	-
51425699	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	-	Rojo, verde, azul, y blanco	-	Vidrio transparente	-	750 lm	-
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-	Rojo, verde, azul, y blanco	-	Vidrio transparente	-	695 lm	-
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	Blanco cálido	3000 K	Plana transparente	80	842 lm	-
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Blanco cálido	2700 K	Plana transparente	80	1.651 lm	-
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	Blanco cálido	3000 K	Plana transparente	80	1.651 lm	-
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	Blanco cálido	3000 K	Plana transparente	80	430 lm	-
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	40° x 40°	Blanco cálido	2700 K	Plana transparente	80	1.208 lm	-
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	40° x 40°	Blanco cálido	3000 K	Plana transparente	80	1.208 lm	-
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	40° x 40°	Blanco cálido	2700 K	Plana transparente	80	2.367 lm	-
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	17° x 17°	Blanco cálido	3000 K	Plana transparente	80	2.587 lm	-
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	40° x 40°	Blanco cálido	3000 K	Plana transparente	80	2.367 lm	-
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	40° x 40°	Blanco cálido	2700 K	Plana transparente	80	619 lm	-
72540999	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	17° x 17°	Blanco cálido	3000 K	Plana transparente	80	610 lm	-
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	40° x 40°	Blanco cálido	3000 K	Plana transparente	80	619 lm	-
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	Blanco cálido	3000 K	Plana transparente	80	1.221 lm	-
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	16° x 35°	Blanco cálido	2700 K	Plana transparente	80	2.393 lm	-
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	Blanco cálido	3000 K	Plana transparente	80	2.393 lm	-
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	Blanco cálido	3000 K	Plana transparente	80	623 lm	-
51975699	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	16° x 35°	Blanco cálido	2700 K	Plana transparente	80	848 lm	-
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	16° x 35°	Blanco cálido	3000 K	Plana transparente	80	848 lm	-
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	16° x 35°	Blanco cálido	3000 K	Plana transparente	80	1.663 lm	-
72536299	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	16° x 35°	Blanco cálido	3000 K	Plana transparente	80	432 lm	-
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	40° x 40°	Blanco neutro	4000 K	Plana transparente	80	910 lm	-
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Blanco neutro	4000 K	Plana transparente	80	1.783 lm	-
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	40° x 40°	Blanco neutro	4000 K	Plana transparente	80	464 lm	-
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	Blanco neutro	4000 K	Plana transparente	80	1.318 lm	-
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	17° x 17°	Blanco neutro	4000 K	Plana transparente	80	1.386 lm	-
72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	Blanco neutro	4000 K	Plana transparente	80	2.584 lm	-
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	17° x 17°	Blanco neutro	4000 K	Plana transparente	80	2.533 lm	-

Order Code	Full Product Name	Apertura del haz	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Tipo de cierre óptico/lente	Índice de reproducción cromática (IRC)	Tipo de óptica	
		de luz de la luminaria					Flujo luminoso	exterior
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	40° x 40°	Blanco neutro	4000 K	Plana transparente	80	2.557 lm	-
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	17° x 17°	Blanco neutro	4000 K	Plana transparente	80	659 lm	-
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	16° x 35°	Blanco neutro	4000 K	Plana transparente	80	916 lm	-
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	16° x 35°	Blanco neutro	4000 K	Plana transparente	80	1.796 lm	-
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	16° x 35°	Blanco neutro	4000 K	Plana transparente	80	467 lm	-

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
94534099	BCP385 12LED RGBNW 220V A7 L100 DMX	100 W	72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	36 W
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 W	72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	9 W
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 W	72540999	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	9 W
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 W	72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	9 W
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 W	72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	18 W
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 W	72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	36 W
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 W	72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	36 W
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 W	72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	9 W
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 W	51975699	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	12 W
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 W	72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	12 W
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 W	51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	24 W
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 W	72536299	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	6 W
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 W	72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	12 W
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 W	72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	24 W
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 W	72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	6 W
51425699	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	15 W	72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	18 W
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	15 W	72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	18 W
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	12 W	72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	36 W
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	24 W	72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	36 W
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	24 W	72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	36 W
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	6 W	72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	9 W
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	18 W	72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	12 W
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	18 W	72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	24 W
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	36 W	72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	6 W
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	36 W			

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Order Code	Full Product Name	Regulable
94534099	BCP385 12LED RGBNW 220V A7 L100 DMX	Sí	51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	No
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	No	51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	No
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	No	51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	No
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	No	51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	No
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	No	51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	No
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	No	51425699	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	Sí
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	No	51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	Sí
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	No	51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	No
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	No	51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	No
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	No	51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	No
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	No
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	No
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	No
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	No
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	No
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	No
72540999	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	No
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	No
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	No
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	No
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	No
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	No
51975699	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	No
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	No
72536299	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	No
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	No
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	No
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	No
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	No
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	No
72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	No
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	No
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	No
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	No
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	No
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	No
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	No

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
94534099	BCP385 12LED RGBNW 220V A7 L100 DMX	10%
51363199	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	-
51371699	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	-
51373099	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	-
51384699	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	-
51388499	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	-
51394599	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	-
51396999	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	-
51398399	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	-
51409699	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	-
51413399	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	-
51415799	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	-
51417199	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	-
51421899	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	-
51423299	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	-
51425699	BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX	-
51426399	BCP386 60LED RGBWW 24V A11 L100 DMX	-
51906099	BCP381 12LED 30K 24V 40 L50	-
51977099	BCP381 24LED 27K 24V 40 L100	-
51979499	BCP381 24LED 30K 24V 40 L100	-
72738099	BCP381 6LED 30K 24V 40 L30	-
72625399	BCP382 18LED 27K 24V 40 L50	-
51907799	BCP382 18LED 30K 24V 40 L50	-
51987999	BCP382 36LED 27K 24V 40 L100	-
51908499	BCP382 36LED 30K 24V 17 L100	-

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
72599799	BCP382 36LED 30K 24V 40 L100	-
72568399	BCP382 9LED 27K 24V 40 L30	-
72540999	BCP382 9LED 30K 24V 17 L30	-
72741099	BCP382 9LED 30K 24V 40 L30	-
72676599	BCP382 18LED 30K 24V A2 L50	-
72626099	BCP382 36LED 27K 24V A2 L100	-
72739799	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100	-
72600099	BCP382 9LED 30K 24V A2 L30	-
51975699	BCP381 12LED 27K 24V A2 L50	-
72709099	BCP381 12LED 30K 24V A2 L50	-
51982499	BCP381 24LED 30K 24V A2 L100	-
72536299	BCP381 6LED 30K 24V A2 L30	-
72535599	BCP381 12LED 40K 24V 40 L50	-
72675899	BCP381 24LED 40K 24V 40 L100	-
72537999	BCP381 6LED 40K 24V 40 L30	-
72567699	BCP382 18LED 40K 24V A2 L50	-
72598099	BCP382 18LED 40K 24V 17 L50	-
72539399	BCP382 36LED 40K 24V A2 L100	-
72740399	BCP382 36LED 40K 24V 17 L100	-
72711399	BCP382 36LED 40K 24V 40 L100	-
72627799	BCP382 9LED 40K 24V 17 L30	-
72674199	BCP381 12LED 40K 24V A2 L50	-
72624699	BCP381 24LED 40K 24V A2 L100	-
72597399	BCP381 6LED 40K 24V A2 L30	-

