



Pannelli solari per Philips Solar Lighting.

Sottosistema a pannelli fotovoltaici

Una gamma di pannelli solari da 20 W a 325 W progettati specificamente per l'illuminazione stradale, i proiettori e i sistemi per interni Philips Solar

Vantaggi

- Eccellente qualità garantita da Philips, azienda leader del settore
- Personalizzazione disponibile
- Design plug-and-play per semplificare la connessione e l'installazione
- Certificazione TUV

Caratteristiche


- Connettori con un'eccellente resistenza all'usura e protezione UV, per applicazioni in ambienti problematici.
- Grado di protezione IP67, ecocompatibile
- Intervallo temperatura ambiente: da -40 a +85 °C
- Semplice applicazione crimp-and-poke
- Feedback acustico e tattile

Applicazione

- Illuminazione stradale fotovoltaica
- Illuminazione con proiettori fotovoltaici
- Sistemi per interni fotovoltaici

Sottosistema a pannelli fotovoltaici

Disegno tecnico



Funzionamento e parte elettrica	
Kit di connessione cavi	Incluso
Tipo di pannello	Policristallino
Tensione pannello	17 V
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -40 a +85 °C
Meccanica e corpo	
Altezza complessiva	35 mm
Larghezza complessiva	666 mm
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP67

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Picco del wattaggio del pannello
51899599	100W 17V Panel subsystem Vmpp 18.22V	100 W

Order Code	Full Product Name	Picco del wattaggio del pannello
72923099	155W 17V Panel subsystem Vmpp 18.93V	155 W

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Lunghezza complessiva
51899599	100W 17V Panel subsystem Vmpp 18.22V	990 mm

Order Code	Full Product Name	Lunghezza complessiva
72923099	155W 17V Panel subsystem Vmpp 18.93V	1.476 mm

