



Phạm vi đầy đủ các đèn đường chạy năng lượng mặt trời được kết nối và có thể cấu hình với công suất tối đa 24000 lumen.

Đèn RoadFlair Gen 4.0 Solar

Phạm vi toàn diện các đèn đường chạy năng lượng mặt trời với công suất từ 5000 lumen đến 24000 lumen, với hiệu suất 170 lm/w cùng khả năng lựa chọn các phiên bản kết hợp. Phù hợp với đường lớn, đường cao tốc và khu đỗ xe. Có khả năng điều chỉnh độ sáng và công suất tải có thể cấu hình.

Lợi ích

- Đưa ánh sáng đến những khu vực không có điện
- Thân thiện với môi trường
- Tiết kiệm năng lượng
- Hiệu suất cao giúp giảm chi phí trên mỗi điểm sáng bằng cách giảm kích cỡ pin và bảng nạp
- Bảo vệ cảnh quan vì không yêu cầu đào đất để lắp đặt dây cáp
- Thiết kế bền vững với thời gian
- Tính năng Smart city ready (phục vụ thành phố thông minh) cho thành phố bền vững

Đèn RoadFlair Gen 4.0 Solar

Tính năng

- Hiệu suất chiếu sáng cao đạt 170 lm/Watt.
- Có khả năng điều chỉnh độ sáng và công suất tải có thể cấu hình
- Tương thích với nhiều loại pin (LiFePO4, LMLA GEL)
- Chất liệu nhôm đúc áp lực mang đến sự chắc chắn và khả năng điều chỉnh nhiệt tuyệt vời
- Có sẵn ở cả phiên bản độc lập với lưới điện và phiên bản kết hợp

Ứng dụng

- Đường cao tốc
- Đường phố
- Đường bộ
- Bãi đỗ xe


Phiên bản



RoadFlair BRP392 BRP393 DM

RoadFlair BRP394 DM

Bản vẽ kích thước



Đèn RoadFlair Gen 4.0 Solar

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	5700 K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Vận hành và điện	
Bộ kết nối cáp	Có đi kèm
Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-30 đến +50°C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Khả năng đặt cấu hình	Cấu hình được
Cơ khí và vỏ đèn	
Chiều cao tổng thể	86 mm
Chiều rộng tổng thể	295 mm
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66
Điều kiện ứng dụng	
Vị trí lắp đặt	Outside Luminaire
Hồ sơ điều chỉnh độ sáng năng lượng mặt trời	Configurable

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code	Full Product Name	Chiều dài tổng thể
911401815702	BRP392 LED80/CW 50W DM SD 12.5M	492 mm
911401815902	BRP394 LED240/CW 150W DM SD 12.5M	870 mm

