



15.000 l mene kadar eksiksiz yapılandırılabilir ve baęlantılı g neş enerjili projekt r aydınlatması yelpazesi.

Tango G2 Gen 4,0 Solar

125 lm/w verim seviyesi ve hibrit modeller se eneęiyle 5.000 l menden 15.000 l mene kadar kapsamlı g neş enerjili projekt r aydınlatması yelpazesi. Alan aydınlatması, reklam panosu, bina cephesi ve otoparklar i in uygun. Yapılandırılabilir dim etme profili ve y k watt deęeri.

Faydaları

- Elektrik şebekesine eriřimi olmayan alanlara ışık getirir
-  evre dostudur
- Enerji tasarrufu saęlar
- Y ksek etki seviyesi pil ve panel boyutunu k   lt rek aydınlatma noktası bařına maliyeti azaltır
- Kablo d şemek i in  ukur kazmak gerekmedięinden peyzajı korur
- Uzun kullanım  mr  i in saęlam yapı
- S rd r lebilir şehirler i in akıllı şehre hazır

Tango G2 Gen 4,0 Solar

Özellikler

- 125 lm/Watt değerinde yüksek aydınlatma verimi.
- Yapılandırılabilir karartma profili ve yük watt değeri
- Birden fazla pil türüyle (LiFePO4, LMLA GEL) uyumlu
- Sağlamlık ve mükemmel termal yönetim için basınçlı döküm alüminyum muhafaza
- Hem şebekeden bağımsız hem de hibrit modeller olarak sunulur

Uygulama


- Alan aydınlatma
- Reklam panoları
- Bina Cephesi
- Otopark alanları.

Versions



BVP281 LED50/CW

Boyutlu çizim



Tango G2 Gen 4,0 Solar

