



Đèn đường LED đa năng

Đèn RoadFlair Gen2

RoadFlair Gen2 là thiết kế mới của thương hiệu trong dòng sản phẩm đèn đường, với mục tiêu đáp ứng toàn diện yêu cầu của khách hàng, bao gồm hiệu suất quang thông cao giúp tiết kiệm năng lượng và đảm bảo tính bền vững, thiết kế có tính thẩm mỹ với hình dáng và diện mạo đẹp, vật liệu và linh kiện chất lượng để đảm bảo độ tin cậy của sản phẩm cùng tuổi thọ cao, chóa quang học chuyên nghiệp để đáp ứng nhiều ứng dụng khác nhau, tính năng có thể điều chỉnh độ sáng và giao diện điều khiển hệ thống để cải thiện quy trình vận hành trong thành phố và cung cấp những tính năng đón đầu tương lai. RoadFlair Gen2 có giá thành cạnh tranh, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang đèn đường LED, hướng tới một xã hội bền vững hơn và thành phố thông minh hơn.

Lợi ích

- Hiệu suất quang thông cao, giúp tiết kiệm năng lượng.
- Chất lượng tốt và độ tin cậy cao.
- Chóa quang học chuyên nghiệp cho nhiều ứng dụng trên đường đa dạng.
- Giao diện điều khiển để tương thích với hệ thống.
- Lựa chọn đèn LED tiết kiệm thay cho đèn đường truyền thống.

Tính năng

- Bốn loại vỏ đèn với hiệu suất lên tới 43 Klm
- Hiệu suất điển hình là 140 lm/W
- Giao diện điều chỉnh độ sáng 1-10 V
- Tuổi thọ 100.000 giờ
- Thiết bị bảo vệ quá áp 10 kV hoặc 15 kV

Đèn RoadFlair Gen2

Ứng dụng





- Đường dành cho người đi bộ
- Đường cao tốc
- Đường dân sinh
- Nút giao thông

Phiên bản



RoadFlair Gen2 BRP49X

Bản vẽ kích thước



Đèn RoadFlair Gen2

Chi tiết sản phẩm

RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



Đèn RoadFlair Gen2

Thông tin chung	
Dấu CE	Dấu CE
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Kiểu chụp quang học	Thấu kính micro Polycarbonate
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Màu vỏ đèn	Nhôm và xám
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66

Thông tin kỹ thuật về đèn

			Nhiệt độ màu tương ứng	
Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	(Nom)	Quang thông
911401673406	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM	740 trắng trung tính	4000 K	21.500 lm
911401673906	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM P7 GM	740 trắng trung tính	4000 K	21.500 lm
911401674706	BRP492 LED201/WW 150W 220-240V DM GM	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	20.100 lm
911401673506	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM GM	740 trắng trung tính	4000 K	28.500 lm
911401673606	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM GM	740 trắng trung tính	4000 K	36.200 lm
911401674006	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM P7 GM	740 trắng trung tính	4000 K	28.500 lm
911401674106	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM P7 GM	740 trắng trung tính	4000 K	36.200 lm
911401674806	BRP493 LED268/WW 200W 220-240V DM GM	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	26.800 lm
911401674906	BRP493 LED335/WW 250W 220-240V DM GM	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	33.500 lm
911401673006	BRP491 LED102/NW 70W 220-240V DM GM	740 trắng trung tính	4000 K	10.200 lm
911401673106	BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM GM	740 trắng trung tính	4000 K	11.500 lm
911401673206	BRP491 LED130/NW 90W 220-240V DM GM	740 trắng trung tính	4000 K	13.000 lm
911401673306	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM GM	740 trắng trung tính	4000 K	14.200 lm
911401673806	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM P7 GM	740 trắng trung tính	4000 K	14.200 lm
911401674306	BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM GM	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	9.400 lm
911401674406	BRP491 LED107/WW 80W 220-240V DM GM	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	10.700 lm
911401674506	BRP491 LED121/WW 90W 220-240V DM GM	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	12.100 lm
911401674606	BRP491 LED134/WW 100W 220-240V DM GM	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	13.400 lm
911401673706	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM	740 trắng trung tính	4000 K	43.500 lm
911401674206	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM P7 GM	740 trắng trung tính	4000 K	43.500 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401673406	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM	150 W	911401673606	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM GM	250 W
911401673906	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM P7 GM	150 W	911401674006	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM P7 GM	200 W
911401674706	BRP492 LED201/WW 150W 220-240V DM GM	150 W	911401674106	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM P7 GM	250 W
911401673506	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM GM	200 W	911401674806	BRP493 LED268/WW 200W 220-240V DM GM	200 W

Đèn RoadFlair Gen2

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401674906	BRP493 LED335/WW 250W 220-240V DM GM	250 W
911401673006	BRP491 LED102/NW 70W 220-240V DM GM	70 W
911401673106	BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM GM	80 W
911401673206	BRP491 LED130/NW 90W 220-240V DM GM	90 W
911401673306	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM GM	100 W
911401673806	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM P7 GM	100 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401674306	BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM GM	70 W
911401674406	BRP491 LED107/WW 80W 220-240V DM GM	80 W
911401674506	BRP491 LED121/WW 90W 220-240V DM GM	90 W
911401674606	BRP491 LED134/WW 100W 220-240V DM GM	100 W
911401673706	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM	300 W
911401674206	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM P7 GM	300 W

