



Variedad de proyectores LED de gran eficacia energética

Essential Mini Flood G2

El Essential Mini Flood G2 es un reflector LED de gran eficacia a un precio muy competitivo. Es un reemplazo ideal para los reflectores de halógeno convencionales con ahorros sustanciales de energía. Su diseño con bordes curvos hace que destaque, al tiempo que su solidez asegura una vida larga de gran iluminación. Cuenta con una emisión de luz muy suave y uniforme con menos deslumbramiento.

Beneficios

- Gran ahorro de energía en comparación con halógena.
- Diseño sólido y elegante.
- Gran calidad Philips a precio asequible.

Características

- Solidez: IK08.
- Resistente al agua: IP65.
- Vida útil: 50,000 horas.

Aplicaciones

- Residencial
- Iluminación de carteleros
- Fachadas

Advertencias y seguridad

- Debe instalarse según las normas/regulaciones pertinentes de su país

Essential Mini Flood G2

Versions



Aprobación y aplicación	
Mech. impact protection code	IK07
Surge Protection (Common/Differential)	Nivel de protección contra sobretensión estándar de Philips
Controles y regulación	
Regulable	No
Funcionamiento de emergencia	
Apertura de haz de luz de la luminaria	80°
Driver incluido	Si
Lamp family code	-
Light source replaceable	No
Información general	
Índice Índice de reproducción cromática	>80
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Standard tilt angle side entry	-
Standard tilt angle posttop	-
Datos técnicos de la luz	
Color	Negro

Información general

		Índice corr. Temperatura de	
Order Code	Full Product Name	color	Initial luminous flux
911401841180	BVP152 LED9/WW 120-277V 10W SWB CE	3000 K	950 lm
911401841280	BVP152 LED10/CW 120-277V 10W SWB CE	6500 K	1000 lm
911401841380	BVP152 LED19/WW 120-277V 20W SWB CE	3000 K	1900 lm
911401841480	BVP152 LED20/CW 120-277V 20W SWB CE	6500 K	2000 lm
911401841580	BVP152 LED28/WW 120-277V 30W SWB CE	3000 K	2850 lm
911401841680	BVP152 LED30/CW 120-277V 30W SWB CE	6500 K	3000 lm
911401841880	BVP152 LED50/CW 120-277V 50W SWB CE	6500 K	5000 lm

Essential Mini Flood G2

