



Variada gama de Projetores LED com eficazes energeticamente

Miniprojetor G2 Essential

O Essential Mini Flood G2 é um projetor LED altamente eficiente e com um preço muito competitivo. É um substituto ideal para os projetores convencionais com economia de energia substancial. Seu design com bordas curvas o destaca, enquanto sua robustez garante uma longa vida útil de ótima iluminação. Possui um fluxo luminoso uniforme muito suave com menos brilho.

Benefícios

- Grande economia de energia em comparação a soluções convencionais. Design robusto e elegante. Excelente qualidade Philips a um preço acessível.

Características

- Proteção contra impacto IK08
- Grau de proteção IP65
- Vida útil 50.000 horas

Aplicação


- Residências
- Outdoors
- Fachadas

Avisos e Segurança

- Instale de acordo com as normas / regulamentos apropriados para o seu país

Miniprojetor G2 Essential

Versions



Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-25 to +40 °C
-----------------------------------	---------------

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos	IK07
Código de proteção de entrada	IP65
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	Philips standard surge protection level kV

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Informações gerais

Difusão de feixe da luz da luminária	80°
Driver incluído	Sim
Código da família das lâmpadas	-
Fonte de luz substituível	Não

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Índice de reprodução de cor inicial	>80
-------------------------------------	-----

Dados técnicos de luz

Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-

Dados mecânicos e de compartimento

Cor	Preto
-----	-------

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada inicial	Fluxo luminoso inicial	Potência do sistema
911401841180	BVP152 LED9/WW 120-277V 10W SWB CE	3000 K	950 lm	10 W
911401841280	BVP152 LED10/CW 120-277V 10W SWB CE	6500 K	1000 lm	10 W
911401841580	BVP152 LED28/WW 120-277V 30W SWB CE	3000 K	2850 lm	30 W
911401841680	BVP152 LED30/CW 120-277V 30W SWB CE	6500 K	3000 lm	30 W
911401841780	BVP152 LED47/WW 120-277V 50W SWB CE	3000 K	4750 lm	50 W
911401841880	BVP152 LED50/CW 120-277V 50W SWB CE	6500 K	5000 lm	50 W
911401841980	BVP153 LED100/CW 120-277V 100W SWB CE	6500 K	11000 lm	100 W
911401842080	BVP153 LED150/CW 120-277V 150W SWB CE	6500 K	18000 lm	150 W

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Altura geral	Comprimento geral	Order Code	Full Product Name	Altura geral	Comprimento geral
911401841180	BVP152 LED9/WW 120-277V 10W SWB CE	30 mm	109 mm	911401841280	BVP152 LED10/CW 120-277V 10W SWB CE	30 mm	109 mm

Miniprojetor G2 Essential

Order Code	Full Product Name	Altura geral	Comprimento geral
911401841580	BVP152 LED28/WW 120-277V 30W SWB CE	35 mm	124 mm
911401841680	BVP152 LED30/CW 120-277V 30W SWB CE	35 mm	124 mm
911401841780	BVP152 LED47/WW 120-277V 50W SWB CE	37 mm	146 mm

Order Code	Full Product Name	Altura geral	Comprimento geral
911401841880	BVP152 LED50/CW 120-277V 50W SWB CE	37 mm	146 mm
911401841980	BVP153 LED100/CW 120-277V 100W SWB CE	55 mm	214 mm
911401842080	BVP153 LED150/CW 120-277V 150W SWB CE	58 mm	236 mm

