



La línea de luz flexible

KeyLine, suspendida

Hoy en día, muchos diseñadores de iluminación y propietarios de oficinas prefieren las líneas de luz. La razón es sencilla. Las líneas de luz no sólo tienen un diseño minimalista, sino que también brindan muchas más opciones y flexibilidad. Líneas continuas, luminarias independientes, diferentes formas e incluso distintos colores; todo es posible. Y con KeyLine, todas estas ventajas se obtienen a un precio competitivo, sin dejar de cumplir las normas de iluminación de las oficinas. KeyLine es una excelente gama de líneas de luz con un diseño minimalista y con un alto flujo luminoso para iluminar cualquier espacio de oficinas. Pero con un cómodo bajo nivel de deslumbramiento que resulta cómodo para la vista y es conforme con la normativa UGR19. Esto hace de KeyLine una solución ideal para aplicaciones lineales, así como para luminarias independientes suspendidas o montadas en superficie. Una gama que ofrece lo último en flexibilidad y posibilidades ilimitadas. La flexibilidad de diseño de KeyLine se manifiesta en distintas longitudes, colores y flujos: incluidas formas en L, así como líneas rectas. Todo ello con una alta eficacia de hasta 130 lm/W y la opción de añadir conectividad y control inalámbrico. A ello se añade un precio atractivo y con KeyLine puede disfrutar de un buen retorno de la inversión.

Beneficios

- Apta para aplicaciones de oficina en zona de tarea
- Coste total de propiedad excelente
- Amplia gama de opciones que se adaptan a las demandas de distintas oficinas

Características

- Confortable, bajo deslumbramiento: <UGR19 en toda la gama
- Alto flujo luminoso, hasta 4000 lm en la versión de 1,2 m
- Compatible con Interact
- Opciones estándar en distintas longitudes, colores y flujos
- Opciones de personalización

KeyLine, suspendida

Aplicaciones

- Oficinas
- Comercios
- Educación
- Sanidad

Advertencias y seguridad

- Las luminarias KeyLine tienen una clasificación IP20 y no están protegidas contra la entrada de agua. Recomendamos encarecidamente que se compruebe la idoneidad del entorno de instalación.
- Si, a pesar de la advertencia de clasificación IP20, puede entrar agua en las luminarias, Philips y Signify no pueden garantizar la seguridad o evitar que no se produzcan fallos. En este caso la garantía del producto no se aplica y queda anulada.

Versions



KeyLine L-corner, black



KeyLine suspended L1500, bk



KeyLine L-corner, alu

KeyLine suspended L1200, white





KeyLine suspended L1200, bk




KeyLine L-corner, white

Plano de dimensiones



KeyLine, suspendida

Plano de dimensiones




Detalles del producto



KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine black with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine Asymmetric SM531C detailed



KeyLine_SM350C_WIA_DPPI



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-corner SM350X

KeyLine, suspendida

Detalles del producto




KeyLine black with end-cap accessory




KeyLine line coupling, white



KeyLine alu with suspension set for suspended mounting



KeyLine white line coupling with coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3



KeyLine alu with end-cap accessory



KeyLine white with coupling piece accessory for line mounting




KeyLine structured optics UGR19 (PCS)



KeyLine line coupling, black


KeyLine, suspendida

Detalles del producto

	KeyLine SM350C, alu		KeyLine alu line coupling with coupling piece accessory
	KeyLine line configuration, black		KeyLine alu with ceiling bracket accessory for surface mounting
	KeyLine white with suspension set for suspended mounting		KeyLine white with ceiling bracket accessory for surface mounting
	KeyLine white with end-cap accessory		KeyLine alu with coupling piece accessory for line mounting
	KeyLine SM350C, black		KeyLine L-corner, black

KeyLine, suspendida

Detalles del producto



KeyLine black line coupling with coupling piece accessory




KeyLine black with suspension set for suspended mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP2



KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

Información general	
Marca CE	Sí
Driver incluido	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Clase de peligro de explosión	-
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Número de unidades de equipo	1 unidad
Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Aprobación y aplicación	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Código de protección de entrada	IP20
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Cromaticidad inicial	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidad	Fuente de luz sustituible	Código de gama de producto
62454200	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350X
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350X
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350C
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	No	SM350X
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	-	SM350C
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	-	SM350C

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidad	Fuente de luz sustituible	Código de gama de producto
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	-	SM350C
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	-	SM350C

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
62454200	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	120 °	>80	138 lm/W	2.900 lm
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	>80	138 lm/W	3.600 lm
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	>80	137 lm/W	5.200 lm
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 °	>80	141 lm/W	2.900 lm
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	>80	138 lm/W	2.900 lm
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	>80	135 lm/W	4.200 lm
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	120 °	>80	138 lm/W	2.900 lm
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	>80	138 lm/W	3.600 lm
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	>80	137 lm/W	5.200 lm
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	>80	138 lm/W	3.600 lm
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	>80	137 lm/W	5.200 lm
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	>80	141 lm/W	2.900 lm
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	>80	141 lm/W	2.900 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	120 °	>80	141 lm/W	2.900 lm
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	>80	140 lm/W	4.200 lm
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	>80	140 lm/W	4.200 lm
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	120 °	>80	140 lm/W	4.200 lm
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	120 °	>80	138 lm/W	2.900 lm
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	120 °	>80	135 lm/W	4.200 lm
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	>80	138 lm/W	2.900 lm
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	>80	135 lm/W	4.200 lm
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	120 °	>80	138 lm/W	2.900 lm
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	≥80	146 lm/W	4.000 lm
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	≥80	141 lm/W	4.000 lm
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	≥80	149 lm/W	5.000 lm
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	≥80	146 lm/W	5.000 lm

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica	Valor de parpadeo (PstLM)
62454200	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	Haz medio	1
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Haz medio	1
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Haz medio	1
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Haz medio	1
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Haz medio	1
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Haz medio	1
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Haz medio	1
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Haz medio	1
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Haz medio	1
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Haz medio	1
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Haz medio	1
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Haz medio	1
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Haz medio	1

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica	Valor de parpadeo (PstLM)
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Haz medio	1
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Haz medio	1
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Haz medio	1
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Haz medio	1
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Haz medio	1
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Haz medio	1
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Haz medio	1
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Haz medio	1
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Haz medio	1
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Ángulo de haz asimétrico	-
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Ángulo de haz asimétrico	-
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Ángulo de haz asimétrico	-
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Ángulo de haz asimétrico	-

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
62454200	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	220 a 240 V	21 W
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	220 a 240 V	26 W
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	220 a 240 V	38 W
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	220 a 240 V	20,5 W
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	220 a 240 V	21 W
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	220 a 240 V	31 W
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	220 a 240 V	21 W
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	220 a 240 V	26 W
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	220 a 240 V	38 W
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	220 a 240 V	26 W

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	220 a 240 V	38 W
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	220 a 240 V	20,5 W
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	220 a 240 V	20,5 W
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	220 a 240 V	20,5 W
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	220 a 240 V	30 W
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	220 a 240 V	30 W
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	220 a 240 V	30 W
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	220 a 240 V	21 W
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	220 a 240 V	31 W
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	220 a 240 V	21 W

KeyLine, suspendida

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
62452500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	220 a 240 V	31 W
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	220 a 240 V	21 W
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	220-240 V	30 W

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	220-240 V	31 W
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	220-240 V	37 W
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	220-240 V	38 W

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
62454200	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	Sí
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Sí
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Sí
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	No
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Sí
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Sí
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Sí
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Sí
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Sí
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Sí
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Sí
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Sí
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Sí
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Sí
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Sí
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Sí
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Sí
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Sí
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Sí
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Sí
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Sí
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	No
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Sí
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	No
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Sí

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
62454200	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	Negro RAL 9004
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Negro RAL 9004
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Negro RAL 9004
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Aluminio
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminio
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminio
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Aluminio
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminio
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminio
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Blanco RAL 9003
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Blanco RAL 9003
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminio
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Blanco RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Negro RAL 9004
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminio
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Blanco RAL 9003
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Negro RAL 9004
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Blanco RAL 9003
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Blanco RAL 9003
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Negro RAL 9004
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Negro RAL 9004
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Blanco RAL 9003
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Blanco RAL 9003
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Blanco RAL 9003
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Blanco RAL 9003
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Blanco RAL 9003

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico
62454200	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	IK06
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	IK06
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	IK06
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	IK06
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	IK06

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	IK06
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	IK06
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	IK06
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	IK06
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	IK06

KeyLine, suspendida

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	IK06
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	IK06
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	IK06
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	IK06
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	IK06
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	IK06
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	IK06
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	IK06

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a choque mecánico
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	IK06
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	IK06
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	IK06
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	IK06
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	IK02
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	IK02
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	IK02
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	IK02

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación	Adecuado para conmutación aleatoria
62454200	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	1%	No
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	1%	No
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	1%	No
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	No aplicable	No
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	1%	No
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	1%	No
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	1%	No
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	1%	No
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	1%	No
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	1%	No
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	1%	No
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	1%	No
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	1%	No

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación	Adecuado para conmutación aleatoria
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	1%	No
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	1%	No
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	1%	No
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	1%	No
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	1%	No
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	1%	No
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	1%	No
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	1%	No
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	1%	No
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	No aplicable	No aplicable
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	1%	No aplicable
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	No aplicable	No aplicable
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	1%	No aplicable

